

TECHSPEC®

Tube Espaceur Interne de 3 mm d'épaisseur



TECHSPEC Multi-Element Spacer Ring



Stock **#11-195** 3-4 JOURS

-

1

+

€17,90

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€17,90

Qté 5+

€15,70

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Épaisseur (mm):
3.00

Diamètre Externe (mm):
28.05

Diamètre Interne (mm):
25

Function:
Spacer Ring

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Reach 223:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

