

TECHSPEC® 4,0 OD 25 mm Dia., Filtres à Densité Neutre IR Poche



Near-IR (NIR) Neutral Density (ND) Filters

Stock **#36-266** 3-4 JOURS



1



€104,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€104,00

Qté 6+

€83,20

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.2

Densité Optique OD:
4.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Traitement: Metallic Based ND
Qualité de Surface: 40-20
Épaisseur (mm): 3.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.10
Transmission (%): 0.01
Type: Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm): 700 - 1100
Ouverture Utile (%): 80
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/4
Tolérance Densité Optique (%): ±10
Parallélisme (arcsec): <5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme