

TECHSPEC® Kit de Filtres Passe-Bas Dichroïques, 400 à 750 nm, 25,2 x 35,6 mm (8 filtres)



Stock #15-109 [CONTACT](#)

- 1 + **€1.215,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€1.215,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
25.2 x 35.6

Filtres Inclus:
Cut-off Wavelengths: [400nm](#), [450nm](#), [500nm](#), [550nm](#), [600nm](#), [650nm](#), [700nm](#), [750nm](#)

Longueur (mm):
35.60

Type:
Shortpass Filter

Largeur (mm): 25.20
Nombre de Filtres: 8
Durabilité Environnementale: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
