

TECHSPEC® Monture Optique Interne Simple, 5 mm



TECHSPEC Multi-Element Inner Single Optic Mounts

Stock #38-744 3-4 JOURS

1 **€32,60**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€32,60

Qté 5+
€30,90

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type: Fixed
Diamètre Optique (mm): 5.0
Construction: Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)

Longueur Totale (mm): 9.0
Type de Filetage: M29 x0.75
Ouverture Utile CA (mm): 3.8
Function: Optic Munt (Fixed)
Max. Thickness of Compatible Optics (mm): 4.0
Épaisseur min. des optiques compatibles: 1.0
Épaisseur au Bord des Optiques Compatibles (mm): 4.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

