


TECHSPEC®

Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 6 mm, 150 mm de longueur



6mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount, #64-913



Stock **#64-915** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€130,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€130,00

Qté 6+

€104,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Barre d'Homogénéisation Compatible (mm):

150.00

Ouverture de la Barre d'Homogénéisation Compatible
(mm):
6.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)