

TECHSPEC® Monture Optique Interne Simple, 6 mm



TECHSPEC Multi-Element Inner Single Optic Mounts

Stock #38-745 3-4 JOURS

1 **€32,60**

AJOUTER AU PANIER

|         |
|---------|
| Qté 1-4 |
| €32,60  |

|        |
|--------|
| Qté 5+ |
| €30,90 |

|                                  |
|----------------------------------|
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type:  
Fixed

Diamètre Optique (mm):  
6.0

Construction:  
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Longueur Totale (mm):<br>9.0                            |
| Type de Filetage:<br>M29 x0.75                          |
| Ouverture Utile CA (mm):<br>5.2                         |
| Function:<br>Optic Munt (Fixed)                         |
| Max. Thickness of Compatible Optics (mm):<br>4.0        |
| Épaisseur min. des optiques compatibles:<br>1.0         |
| Épaisseur au Bord des Optiques Compatibles (mm):<br>4.0 |

Conformité réglementaire

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| RoHS 2015:<br><a href="#">Conforme</a>                   |
| Certificate of Conformance:<br><a href="#">Visionner</a> |

