


TECHSPEC®

Monture pour Lumière Barre d'Homogénéisation, Ouverture de 8 mm, 150 mm de longueur



6mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount, #64-913



Stock **#64-918** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕

€142,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€142,50

Qté 6+

€114,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Barre d'Homogénéisation Compatible (mm):

150.00

Ouverture de la Barre d'Homogénéisation Compatible
(mm):
8.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)