

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #12-729

En Stock

-

1

+

€370,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€370,00

Qté 6+

€333,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Couleur:
Clear

Densité Optique OD:
>3 @ 850 - 2800nm
>4 @ 900 - 2600nm
>5 @ 950 - 1010nm

>7 @ 1010 - 1500nm
>5 @ 1500 - 2350nm
>5 @ 2800 - 10,600nm

Transmission de la Lumière Visible VLT (%):
75

Certification EN 207/208:
DIR LB3 + MLB3Y @ 850-900nm, DIR LB4 + MLB4Y @ 900-950nm, DIR LB5 + MLB5Y @ 950-1,000nm, DIR LB6 + MLB6Y @ 1,000-1,063nm, D LB6, IR LB7 + MLB7Y @ 1,063-1,400nm, DIR LB4 + MLB2 @ 1,400-1,600nm, DIR LB4 @ 1,600-2,200nm, DI LB4 @ 2,900-3,200nm + 9,000-11,000nm

Matière du Filtre:
Glass

Filter:
LS17

Style:
Fit Over Rx Glasses

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

