

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts

Stock #13-789 3-4 JOURS



1



€18,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€18,00

Qté 5+

€17,20

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Type:

Fixed

Taille des optiques compatibles (mm):

12.5 - 12.7

Construction:

Black Anodized Aluminum

Type d'Optique: Circular
Type de Monture: One Retainer Ring Included
Filetage de Barillet: SM05 (0.535" x40 TPI)
Ouverture Utile CA (mm): 10.5
Max. Thickness of Compatible Optics (mm): 8.0
Épaisseur min. des optiques compatibles: 1.0
Compatible Post: M4 x0.7
Tube System Compatibility: SM05 Lens Tubes
Hauteur au centre (mm): 25.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner