

Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Atlas10 ATX204S-MC, Sony IMX531, 20,4 MP

See More by [LUCID Vision Labs™](#)



LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front, C-Mount)



Stock **#17-116** [CONTACT](#)

-

1

+

€4.394,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€4.394,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
10GigE (PoE+)

Type:
Monochrome Camera

Fabricant: Lucid Vision Labs
Filetage: 2 x ¼-20 with Tripod Mount Adapter #17-120
Tampon d'Image: 380MB
Famille de Caméras: Atlas10
Numéro de Modèle: ATX204S-MC
Composante d'Imagerie: Sony IMX531
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1.1"
Résolution (MegaPixels): 20.40
Pixels (H x V): 4,504 x 4,504
Taille de Pixel, H x V (µm): 2.74 x 2.74
Aire Active, H x V (mm): 12.34 x 12.34
Taux d'Image (fps): 61.00
Profondeur de Pixel: 8/10/12 bit
Contrôle d'Exposition: 6.24µs - 10s
Connecteur: 10GigE, M12
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately: USA: #18-364 Europe: #18-364 Japan: #18-364 Korea: Not Available China: #18-364
Consommation de Puissance (W): 11.5 (External Power Supply) <12 (PoE+)
GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Dimensions (mm): 55 x 55 x 95.5 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 304
Monture: C-Mbunt
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 70.73
Température d'Utilisation (°C): -20 to +55
Température de Stockage (°C): -30 to +60
GPIO Connector Type: 8-pin M8
Machine Vision Standard: GigE Vision v2.0

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

