

2" Illuminateur LED à Axe Diffus, Blanche

See More by [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators

Stock **#36-553** 3-4 JOURS

-

1

+

€906,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€906,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Couleur:

White

Numéro de Modèle:

DL225-050VHIIC

Température d'Utilisation (°C):

0 to +60

Dimensions (mm):

128 L x 60 W x 57 T

Poids (g): 351.9
Distance de Travail (mm): 25
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Fabricant: Advanced Illumination
Géométrie: Diffuse Axial
Mode d'Éclairage: Constant
Taille d'Ouverture: ~2" x 2"

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Contains SVHC(s)

