


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Réseaux de Diffraction](#) / [Réseaux de Diffraction en Transmission](#)

Réseaux de Transmission / Séparateurs



- Idéaux pour la séparation des faisceaux laser
- Conçus pour un AOI de 0°
- Faible densité de rainures pour une séparation de faisceaux maximisée

Spécifications


Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile (%):	90	Construction:	Blazed Grating
Épaisseur (mm):	3.00 ±0.5		

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):	632.8
Substrat:	B270

Informations techniques



Produits

Traits par mm	DWL (nm)	Dimensions (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
70	632.8	12.7 x 12.7	#46-067	€136,99 Qté 11+ €123,60	3-4 jours
80	632.8	12.7 x 12.7	#46-069	€136,99 Qté 11+ €123,60	3-4 jours
92	632.8	12.7 x 12.7	#46-071	€136,99 Qté 11+ €123,60	3-4 jours
110	632.8	12.7 x 12.7	#46-073	€136,99 Qté 11+ €123,60	3-4 jours
70	632.8	25.0 x 25.0	#46-068	€275,01 Qté 11+ €247,20	3-4 jours
80	632.8	25.0 x 25.0	#46-070	€275,01 Qté 11+ €247,20	3-4 jours
92	632.8	25.0 x 25.0	#46-072	€275,01 Qté 11+ €247,20	Contact
110	632.8	25.0 x 25.0	#46-074	€275,01 Qté 11+ €247,20	3-4 jours



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com