

[Tous les Produits](#) / [Objectifs d'Imagerie](#) / [Objectifs M12 \(Objectifs de Monture S\)](#)

## **TECHSPEC®** Objectifs M12 Série HEO



- Objectif de monture S pour capteurs jusqu'à 1/2"
- Capteurs jusqu'à 1,2 mégapixels, taille de pixel de 5 µm
- Répondent aux normes de protection contre les intrusions IEC (IPX7 et IPX9)
- Distances focales de 2,2 mm à 8 mm

# Spécifications

|                                    |                             |            |    |
|------------------------------------|-----------------------------|------------|----|
| Caractéristiques du produit        |                             |            |    |
| Series:                            | HEO Series                  | Filtre IR: | No |
| Imaging Lens Type:                 | Meets IEC IPX7 and IPX9K    |            |    |
| Propriétés physiques et mécaniques |                             |            |    |
| Option Iris:                       | Fixed                       |            |    |
| Poids (g):                         | 4                           |            |    |
| Propriétés optiques                |                             |            |    |
| Distance de Travail (mm):          |                             | 400 - ∞    |    |
| Capteur                            |                             |            |    |
| Pixel Size (µm):                   | 5.00                        |            |    |
| Filetage & montage                 |                             |            |    |
| Filetage Filtre:                   | N/A                         |            |    |
| Monture:                           | S-Mount (M12 x 0.5)         |            |    |
| Environnement & durabilité         |                             |            |    |
| Norme Environnementale:            | IPX7 and IPX9K              |            |    |
| Type de renforcement:              | Waterproof (IPX7 and IPX9K) |            |    |

## Informations techniques

## Produits

| FL<br>(mm) | Ouverture<br>(f/#) | Taille<br>max. du<br>capteur | WD<br>(mm) | Wavelength | Numéro<br>de Stock      | Prix    | Achat        |
|------------|--------------------|------------------------------|------------|------------|-------------------------|---------|--------------|
| 2.20       | f/2                | 1/3"                         | 400 -<br>∞ | VIS        | <a href="#">#58-840</a> | €159,00 | 20+ In Stock |
| 3.60       | f/2.5              | 1/3"                         | 400 -<br>∞ | VIS        | <a href="#">#58-841</a> | €159,00 | 15 In Stock  |
| 8.00       | f/2.5              | 1/1.7"                       | 400 -<br>∞ | VIS        | <a href="#">#63-759</a> | €159,00 | Contact      |
| 2.20       | f/2                | 1/3"                         | 400 -<br>∞ | NIR        | <a href="#">#58-844</a> | €159,00 | Contact      |
| 3.60       | f/2.5              | 1/3"                         | 400 -<br>∞ | NIR        | <a href="#">#58-845</a> | €159,00 | 1 In Stock   |
| 8.00       | f/2.5              | 1/2"                         | 400 -<br>∞ | NIR        | <a href="#">#63-761</a> | €159,00 | 4 In Stock   |



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK  
Téléphone: 1-800-363-1992 :  
[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)