

[Afficher tous les 42 produits de la même famille.](#)

## Adaptateur de Trépied 1/4-20 pour Caméras Atlas10

See More by [LUCID Vision Labs™](#)



#17-120: 1/4-20 Tripod Adapter for Atlas10 Cameras

Stock **#17-120** **2 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €112<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité

Qté 1+	€112,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Camera Accessory **Type:**

ATX-TR **Numéro de Modèle:**

Includes 4 x M4 mounting screws **Remarque:**

### Propriétés physiques et mécaniques

85 x 43 x 6 **Dimensions (mm):**

35 **Poids (g):**

Black Anodized Aluminum **Construction:**

## Filetage & montage

2 x 1/4-20 **Filetage:**

## Conformité réglementaire

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

## Description produit

- Interface Ethernet 10GigE avec PoE+
- Capteurs Pregius S de 4<sup>ème</sup> génération avec 5,0 à 65 mégapixels
- Facteur de forme compact 55 x 55 mm

Les Caméras LUCID Vision Labs Atlas 10 10GigE avec alimentation via Ethernet (PoE) combinent des capteurs Sony Pregius S de 4<sup>ème</sup> génération avec une interface 10GigE, offrant des taux d'images rapides à haute résolution et une qualité d'image dans un boîtier compact et robuste. L'interface PoE+ 10GBASE-T avec alimentation via Ethernet permet des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 1,2 GB/s et peut également alimenter la caméra via un câble CAT6a d'une longueur maximale de 25 mètres. La bande passante élevée permet à ces caméras de fonctionner à des profondeurs de bits élevées (10/12 bits) afin de maximiser la qualité de l'image tout en maintenant des taux d'images réguliers. Les capteurs CMOS rétroéclairés offrent une haute sensibilité, une gamme dynamique élevée et un faible bruit, et sont activement alignés sur la monture de l'objectif sur le même axe optique afin de minimiser les écarts de performance résultant de l'inclinaison et de la rotation du capteur. Les Caméras LUCID Vision Labs Atlas 10 10GigE avec alimentation via Ethernet (PoE) sont conformes à la norme GigE Vision et disposent de connecteurs Ethernet M12 et GPIO M8 robustes, ce qui en fait des choix idéaux pour les applications industrielles, automobiles, d'automatisation des usines, de contrôle des processus et autres applications de vision industrielle nécessitant des résolutions et une bande passante élevées.