

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Objectif Non Télécentrique Série M, 0,15 à 0,5X



Stock **#87-536** 20+ In Stock

-

1

+

€650⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€650,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Variable Magnification Lens	Type:
Non-Telecentric, Variable Magnification	Style:

Propriétés physiques et mécaniques

Variable	Option Iris:
----------	--------------

59.20	Longueur (mm):
32	Diamètre Max. (mm):
101	Poids (g):
1.92	Max. Protrusion Derrière (mm):

Propriétés optiques	
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 61.6 - 17.6mm - 15.8° Vertical: 61.6 - 13.2mm - 11.8° Diagonal: 46.9 - 22.0mm - 19.8°	
75 lp/mm @ >20%	Résolution:
11.00	Cercle Image Max. (mm):
0.0587	Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
5 (4)	Nombre d'Éléments (Groupes):
<0.1	Typical Distortion @ 588nm (%):
0.15X- 0.5X	Grossissement Primaire PMAG:
50 - 179.8	Distance de Travail (mm):
58.7 x 44.0 - 17.6 x 13.2	Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
f/2.8 - f/22	Ouverture (f/#):
λ/4 MgF ₂ @ 550nm	Spécification du Traitement:
30.1	Position de la Pupille d'Entrée (mm):
28.92	Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
-16.17	Plan Principal de l'Espace Image (mm):
0.05	Distorsion maximum (%):
-15.04	Position de la Pupille de Sortie (mm):
VIS	Lens Wavelength Range:

Capteur	
2/3"	Taille maximale du capteur:

Filetage & montage	
M25.5 x 0.50 (Female)	Filetage Filtre:
C-Mount	Monture:

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	REACH 201:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Objectif à grossissement variable
- Capteurs jusqu'à 5 mégapixels, taille de pixel de 3,45 µm
- Objectif de monture C pour capteurs de ⅔"

Les Objectifs à Grossissement Variable Série MTECHSPEC® sont conçus pour des applications qui peuvent nécessiter un ajustement constant du champ de vision d'un système. Chaque objectif offre une gamme de grossissements que les utilisateurs peuvent ajuster ou bloquer à l'aide d'une vis de réglage. Ces objectifs, qui couvrent les capteurs jusqu'au format ⅔", sont compacts et compatibles avec la monture C, ce qui facilite l'intégration en système. Les Objectifs à Grossissement Variable Série MTECHSPEC® comprennent également un diaphragme réglable leur permettant de contrôler la luminosité et d'améliorer la qualité d'image. Ces objectifs sont idéaux pour une utilisation dans la vision industrielle à fort grossissement et l'automatisation industrielle.

Remarque : Des versions à grossissements personnalisés sont également disponibles pour répondre à vos besoins de volume. Veuillez contacter l'Assistance technique pour discuter de vos besoins spécifiques.

;
;