

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Détecteur de Puissance et d'Énergie sans Fil à Thermopile, 0,19 - 20 µm, 300 W



0.19 - 20µm, 300W, Thermopile Wireless Power & Energy Detector

Stock **#17-210** 1 In Stock

-

1

+

€3.725⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€3.725,00 prix unitaire
Qté 5+	€3.350,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Fan Cooled	Méthode de Refroidissement:
1	Densité de Puissance Max. (J/cm²):
Not Required	Mesureurs Compatibles:
Propriétés physiques et mécaniques	

121.1 x 92 x 116.8	Dimensions (mm):
1410	Poids (g):
1.41	Poids (kg):
55	Zone Active (mm):

Propriétés optiques

190 - 20000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
0.19 - 20	Gamme de Longueur d'Onde (µm):

Capteur

Thermopile	Capteur:
------------	----------

Electrical

300,000	Puissance Maximale du Faisceau Incident (mW):
300	Puissance Maximale du Faisceau Incident (W):
45,000	Densité de Puissance Maximale Incidente (W/cm²):
45	Densité de Puissance Maximale Incidente (kW/cm²):

15 mW	Niveau de Bruit:
-------	------------------

Connectivité matérielle & interfaçage

Bluetooth®	Interface:
------------	------------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 242:

Description produit

- Solution tout-en-un de détection et de mesure sans fil Bluetooth®
- Contrôlez les propriétés du faisceau laser via l'application BLU de Gentec-EO (disponible pour iOS et Android) ou le logiciel PC
- Batterie longue durée (jusqu'à 5 jours en utilisation continue)
- **Détecteurs de Puissance et d'Énergie Câblés** également disponibles

Les Détecteurs de Puissance et d'Énergie sans Fil d'Edmund Optics® combinent un détecteur et un compteur avec la technologie Bluetooth® pour offrir une solution pratique et tout-en-un pour l'analyse des faisceaux laser. Ces détecteurs sont utilisés soit par l'application Gentec-EO BLU (disponible pour iOS et Android), soit par PC avec le récepteur Bluetooth et le logiciel PC-Gentec-EO inclus. Les mesures peuvent être effectuées jusqu'à 30 m du détecteur, en fonction de l'environnement physique, avec les mêmes performances qu'une combinaison détecteur/mètre câblée. Les Détecteurs de Puissance et d'Énergie sans Fil d'Edmund Optics® sont compatibles avec des puissances de faisceau incident allant jusqu'à 300 W et sont idéaux pour les laboratoires qui cherchent à simplifier leurs installations de mesure laser en réduisant le nombre de câbles et d'appareils. Ces détecteurs ont une longue durée de vie de la batterie, jusqu'à 5 jours en utilisation continue, et sont rechargeables via USB.