

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

Détecteur de Puissance et d'Énergie Thermo-Électrique, 0,19 - 20 µm, 110 W



#89-592

Stock **#89-592 2 In Stock**

-

1

+

€1.705⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€1.705,00 prix unitaire
Qté 5+	€1.535,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Méthode de Refroidissement:	
Fan Cooled	
Densité de Puissance Max. (J/cm²):	
1	
Mesureurs Compatibles:	
Premier (#89-306) Deluxe (#89-305) USB (#89-307)	

Propriétés physiques et mécaniques	
54.2 x 54.2 x 55.6	Dimensions (mm):
160	Poids (g):
0.16	Poids (kg):
19	Zone Active (mm):

Propriétés optiques	
190 - 20000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
0.19 - 20	Gamme de Longueur d'Onde (µm):

Capteur	
Thermopile	Capteur:

Electrical	
110,000	Puissance Maximale du Faisceau Incident (mW):
110	Puissance Maximale du Faisceau Incident (W):
45,000	Densité de Puissance Maximale Incidente (W/cm²):
45	Densité de Puissance Maximale Incidente (kW/cm²):
3 mW	Niveau de Bruit:

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 242:

Description produit

- Photodétecteurs, Capteurs Thermopiles et Pyroélectriques
- Tailles Diverses pour une Large Gamme de Sensibilités
- Compatibles avec les [Mesureurs de Puissance et d'Énergie Laser d'Edmund Optics®](#)

Les Détecteurs de Puissance et d'Énergie d'Edmund Optics® fournissent des temps de réponse rapides et des mesures précises pour l'analyse de faisceaux. Ces capteurs d'énergie pyroélectriques polyvalents disposant de traitements à large bande, sont optimisés pour des densités de puissance faibles à élevées. Les photodétecteurs, les capteurs thermopiles et les absorbeurs de volume peuvent être utilisés avec toute une variété de puissances laser allant du nanowatt à de forts kilowatts.

Edmund Optics® Power and Energy Detectors feature high-performance pyroelectric infrared sensors and other detector technologies designed for accurate laser power and energy measurements across UV, visible, and IR spectra. These detectors are ideal for applications requiring precise monitoring of continuous-wave (CW), pulsed, or modulated laser output. These energy and power detectors have fast response times, are plug-and-play ready, and provide reliable readings across different wavelength bands and power ranges.

This detector family includes three core sensor types—**silicon**, **thermopile**, and **pyroelectric**—each optimized for specific measurement needs. **Silicon detectors** offer high sensitivity and fast response for low-power, visible to NIR CW lasers. **Thermopile detectors** provide a broadband, flat spectral response ideal for measuring average power from CW and high-power lasers, including in the mid-IR range. **Pyroelectric detectors** are designed for pulsed laser measurements, detecting rapid thermal changes for accurate energy readings. Choosing the right detector depends on your laser source and measurement goals, and Edmund Optics provides technical guidance and support to help you make the best selection.