

[Afficher tous les 14 produits de la même famille.](#)

Lentille Asphérique Moulée de LightPath 354058 | 6,33 mm de dia., NA de 0,22, Non Traitée

See More by [Lightpath®](#)



Stock **#83-688** FIN DE SÉRIE **20+ In Stock**

[D'autres traitements](#)

-

1

+

 €22⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€22,00 prix unitaire
Qté 11-49	€20,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath:	354058
Type:	Aspheric Lens
Propriétés physiques et mécaniques	
Diamètre (mm):	

6.33 ±0.015	
	Ouverture Utile CA (mm):
5.20	
	Épaisseur au Bord ET (mm):
1.67	
	Épaisseur Centrale CT (mm):
2.40 ±0.05	
	Biseau:
Protective as needed	

Propriétés optiques

	Distance Focale EFL (mm):
12.00 @ 633nm	
	Ouverture Numérique NA:
0.22	
	Substrat: □
D-ZK3	
	Tolérance Distance Focale (%):
±1	
	Longueur d'onde de conception asphérique:
633	
	Traitement:
Uncoated	
	Qualité de Surface:
60-40	
	f/#:
2.27	
	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
350 - 2400	
	Distance de Travail (mm):
10.600	
	Conjugate Distance:
Infinite	
	Erreur du Front d'Onde Transmis (λ, RMS):
< 0.145	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	Reach 247:
Conforme	

Description produit

- Conception asphérique moulée, compacte
- Performance améliorée par rapport aux doublets et triplets
- Idéales pour les systèmes de mesure et les outils laser

Les Lentilles Asphériques Moulées pour Laser de LightPath® sont conçues pour répondre à une large variété d'outils et de systèmes de mesure utilisant des diodes laser, notamment les lasers de nivellement, les projecteurs, les scanners, les trackers et les viseurs de fusils. En utilisant une seule lentille asphérique, le besoin d'un système à multi-lentilles est alors éliminé, permettant une conception plus compacte et robuste. Chaque lentille asphérique est offerte avec différents traitements antireflets amenant une transmission optimale dans les plages des longueurs d'onde du spectre visible et NIR. Les options de traitement antireflets des Lentilles Asphériques Moulées pour Laser de LightPath® pour chaque lentille apportent une réflexion moyenne <1% sur la totalité de la gamme de longueur d'onde de conception. Les lentilles sont proposées en quatre diamètres différents : 3 mm, 4,70 mm, 6 mm et 6,33 mm.