

[Afficher tous les 28 produits de la même famille.](#)

Filtre ND Absorbant de Précision Traité Antireflets (AR), 0,4 OD, 25 mm de Dia.



Precision Absorptive Neutral Density (ND) Filters

Stock **#16-053** **3 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €117⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

| | |
|------------|----------------------------------|
| Qté 1-10 | €117,00 prix unitaire |
| Qté 11-25 | €106,00 prix unitaire |
| Qté 26-49 | €95,50 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Neutral Density Filter **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

25.00 **Diamètre (mm):**

Épaisseur (mm):

3.78 (nominal)

90 Ouverture Utile (%):

<30 Parallélisme (arcsec):

Propriétés optiques

0.4 ±10% @550nm Densité Optique OD:

SCHOTT NG11

Numéro de Verre/Filtre:

ND Filter Glass

Substrat: □

BBAR (450-700nm)

Traitement:

1.50 Indice de Réfraction (n_d):

80-50 Qualité de Surface:

39.81 Transmission (%):

400 - 700 Gamme de Blocage (nm):

$\lambda/4$ Front d'Onde Transmis, P-V:

$R_{avg} \leq 1.0\% @ 450 - 700nm @ 0^\circ$ Spécification du Traitement:

Propriétés des matériaux

481 Température de Transformation ($^\circ C$):

Conformité réglementaire

Conforme RoHS 2015:

Visionner Certificate of Conformance:


Conforme REACH 241:

Description produit

- Distorsion du front d'onde transmis de $\lambda/4$
- Traitement AR pour 450 à 700 nm
- Densités optiques de 0,1 à 4,0 disponibles
- [Filtres Absorbants à Densité Neutre \(ND\)](#) également disponibles

Les Filtres Absorbants de Précision à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR) à comportent des substrats en verre coloré SCHOTT NG qui sont polis pour obtenir une spécification de distorsion du front d'onde transmis (TWFD) de $\lambda/4$. Ces filtres sont recouverts sur les deux surfaces d'un revêtement antireflets (AR) de 450 à 700 nm, réduisant les rétro-réflexions et permettant l'empilement des filtres avec moins de pertes et d'artefacts. Les Filtres Absorbants de Précision à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR) sont disponibles avec des densités optiques de 0,1 à 4,0 et peuvent être empilés pour obtenir des densités optiques personnalisées afin de répondre aux exigences de l'application. Ces filtres à densité neutre sont disponibles en diamètre de 25 mm ou en format carré de 50 mm et sont idéaux pour les applications de vision industrielle, d'imagerie ou de laser à faible puissance.

Informations techniques





Montures compatibles

;