

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Objectif Télécentrique à Lentille Liquide MercuryTL™, 0,75X



0.75XMercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens



Stock #73-701

NOUVEAU

14 In Stock

-

1

+

€2.400⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€2.400,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Mercury Series	Series:
MercuryTL™	Remarque:
Telecentric Lens	Type:

Type d'objectif spécifique:	
Liquid Lens Focusable	
Propriétés physiques et mécaniques	
Longueur de Filetage Extérieur (mm):	
146.21	
Diamètre Max. (mm):	
48.00	
Poids (g):	
222	
Propriétés optiques	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":	
11.8	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":	
8.5mm	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":	
6.4mm	
Typical Telecentricity @ 588nm (°):	
<0.080	
Typical Distortion @ 588nm (%):	
<0.080	
Grossissement Primaire PMAG:	
0.75X	
Grossissement de l'objectif télécentrique:	
0.75	
Distance de Travail (mm):	
85 - 99	
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):	
11.8 x 8.8	
Ouverture (f/#):	
f/10	
Profondeur de Champ (mm):	
±0.8 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)	
Longueur d'Onde:	
VIS	
Capteur	
Taille maximale du capteur:	
2/3"	
Filetage & montage	
Monture:	
C-Mount	
Conformité réglementaire	
Certificate of Conformance:	
Visionner	

Description produit

- Lentille Liquide Intégrée pour un Autofocus Rapide
- Combine la Performance d'Imagerie d'un Objectif Télécentrique avec la Flexibilité d'une Lentille Liquide
- Télécentricité Conservée sur toute une Plage de Distance de Travail

Les Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide TECHSPEC® MercuryTL™ associent les capacités d'un objectif télécentrique à la flexibilité d'une lentille liquide. Ces objectifs combinent la caractéristique unique des objectifs télécentriques éliminant l'erreur de parallaxe (ou de perspective) à une lentille liquide, permettant ainsi de contrôler électroniquement la focalisation. Cette combinaison permet un réglage rapide de la distance de travail tout en conservant la télécentricité, la distorsion et la performance de l'image sur toute la gamme de distances de travail. Les Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide TECHSPEC® MercuryTL™ sont parfaits pour les applications d'évaluation, de mesure et de positionnement, pour lesquelles un ajustement rapide de la profondeur du champ est requis.

Remarque : Les câbles Hirose et le [Pilote de Lentille Liquide](#) sont vendus séparément.

Informations techniques



