

[Afficher tous les 120 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Miroir Sphérique Traité Argent Protégé, 1" de dia., 3" FL



Stock **#71-796** 3 In Stock

-

1

+

€138<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-5           | €138,00 prix unitaire            |
| Qté 6-25          | €110,00 prix unitaire            |
| Qté 26-49         | €103,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

|                  |       |
|------------------|-------|
|                  | Type: |
| Spherical Mirror |       |

Propriétés physiques et mécaniques

|               |                  |
|---------------|------------------|
|               | Diamètre (mm):   |
| 25.40 +0/-0.3 |                  |
|               | Surface Arrière: |
| Ground        |                  |

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 1.0 +0/-0.01 | Diamètre (pouces):               |
| 0.25         | Épaisseur au Bord ET (pouces):   |
| 6.35         | Épaisseur au Bord ET (mm):       |
| +0/-0.64     | Tolérance Épaisseur au Bord (%): |

Propriétés optiques

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Metal                                                 | Type de Traitement:            |
| Protected Silver (450-10000nm)                        | Traitement:                    |
| 450 - 10000                                           | Gamme de Longueur d'Onde (nm): |
| 76.20                                                 | Distance Focale EFL (mm):      |
| BOROFLOAT®                                            | Substrat: □                    |
| f/3                                                   | Ouverture (f/#):               |
| Ravg >98% @450 - 2000nm<br>Ravg >98% @2000 - 10,000nm | Spécification du Traitement:   |
| 3.00                                                  | Distance Focale EFL (pouces):  |
| ±2                                                    | Tolérance Distance Focale (%): |
| λ/4                                                   | Précision de Surface:          |
| 60-40                                                 | Qualité de Surface:            |
| 152.40                                                | Radius of Curvature (mm):      |

Conformité réglementaire

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Conforme  | RoHS 2015:                  |
| Visionner | Certificate of Conformance: |
| Conforme  | Reach 247:                  |

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série


En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Description produit

- Excellents pour les applications de focalisation multispectrale
- Différents traitements disponibles
- Différentes tailles disponibles
- **Miroirs Sphériques de Précision λ/8** également disponibles

Les Miroirs Sphériques de Précision λ/4 TECHSPEC® sont idéaux pour collecter la lumière dans les applications d'imagerie multispectrale. Ces miroirs sont disponibles dans une large gamme de traitements métalliques couvrant les spectres UV, VS et IR. Un substrat BOROFLOAT® offre une bonne combinaison de performance et de valeur. Les Miroirs Sphériques de Précision λ/4 TECHSPEC® sont disponibles dans des diamètres allant de 25,4 à 152,4 mm pour faciliter l'intégration dans des systèmes. Ces miroirs collectent et focalisent la lumière sans introduire d'aberration chromatique.

Informations techniques



## Coating Curves

;