

[Afficher tous les 173 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Miroir 4-6λ, Aluminium Amélioré, 100 mm de dia.



Stock #18-920 15 In Stock

-

1

+

€64^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€64,00 prix unitaire
Qté 6-25	€49,00 prix unitaire
Qté 26-49	€46,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Flat Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):

100.00 +0.00/-0.25

Ouverture Utile CA (mm):

90.00

Bords:	
Ground, 0.5mm Maximum Edge Chip	
Épaisseur (mm):	
3.00 (nominal)	
Propriétés optiques	
Planéité de Surface (P-V):	
4 - 6λ	
Substrat: □	
Float Glass	
Qualité de Surface:	
60-40	
Spécification du Traitement:	
R _{avg} ≥95% @450 - 650nm @45°	
Traitement:	
Enhanced Aluminum (450-650nm)	
Type de Traitement:	
Metal	
Gamme de Longueur d'Onde (nm):	
450 - 650	
Damage Threshold, By Design: □	
0.2 J/cm ² @532nm, 10ns	

Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	
Conforme	
Certificate of Conformance:	
Visionner	
Reach 247:	
Conforme	


Description produit

- Différentes tailles et formes disponibles
- Traitement d'aluminium amélioré, d'or protégé et d'argent protégé pour une réflectivité élevée de 450 à 10.000 nm
- [Contactez-nous](#) pour obtenir des tailles sur mesure

Les Miroirs de Première Surface TECHSPEC® sont dotés d'un traitement à haute réflectivité, déposé sur la surface avant du substrat en verre. Les miroirs sont disponibles avec un traitement d'aluminium amélioré, d'or protégé ou d'argent protégé pour une réflectivité élevée de 450 à 10.000 nm. La surface traitée doit être orientée de manière à réfléchir la lumière incidente. Les Miroirs de Première Surface TECHSPEC® sont proposés en formats circulaires, carrés et rectangulaires. Les miroirs de première surface sont extrêmement utiles pour les applications où le miroir doit être monté à 45° pour produire une déviation de 90° de la trajectoire optique. Ces miroirs de première surface se montent facilement dans une gamme de montures optiques pour faciliter l'intégration de l'application.

Remarque : Une gamme de montures spécifiquement compatibles avec les différents Miroirs de Première Surface TECHSPEC® est disponible sur les pages web des produits.

Informations techniques



Coating Curves

Montures compatibles