

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Miroir Laser Zerodur Double Bande, 10,0 mm de dia. x 2 mm, 635-670/1064 nm



Stock #29-062 **9 In Stock**

- 1 + €157⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-5	€157,00 prix unitaire
Qté 6-25	€125,00 prix unitaire
Qté 26-49	€117,75 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Flat Mirror **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

2.00 ±0.20 **Épaisseur (mm):**

10.00 +0.00/-0.20 **Diamètre (mm):**

90	Ouverture Utile (%) :
30	Parallélisme (arcsec) :
Commercial Polish	Surface Arrière :
Protective as needed	Biseau :
Ground	Bords :

Propriétés optiques

ZERODUR®	Substrat : <input type="checkbox"/>
20-10	Qualité de Surface :
Laser Mirror (635, 670, 1064nm)	Traitement :
635, 670, 1064	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm) :
Rabs >99.5% @ 635, 670 & 1064nm	Spécification du Traitement :
Dielectric	Type de Traitement :
20 J/cm2 @ 1064nm	Damage Threshold, By Design : <input type="checkbox"/>

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance :
---------------------------	-------------------------------------

Description produit

- Réflectivité >99,5% aux longueurs d'onde de conception
- Faible coefficient de dilatation thermique
- Bandes de longueurs d'ondes de 532/1064 nm ou 635/ 670/1064 nm

Les Miroirs Raie Laser Zerodur® Double Bande TECHSPEC® sont dotés de traitements à haute réflectivité avec deux ou trois bandes de longueur d'onde sur des substrats durables en Zerodur®. Les substrats ZERODUR® présentent un Faible coefficient de dilatation thermique (CTE) de $\pm 0,10 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$, soit bien inférieur au CTE de la plupart des types de verres. Grâce à ce faible CTE, les miroirs conservent un front d'onde réfléchi constant en cas de températures fluctuantes ou en présence de sources lumineuses d'intensité variable. Les Miroirs Raie Laser Zerodur® Double Bande TECHSPEC® sont disponibles dans des options de traitement à double bande 532/1064 nm et 635/670/1064 nm et plusieurs options de diamètre standard pour les lasers Nd:YAG et les faisceaux de guidage rouge et vert. Ces miroirs sont idéaux pour les applications de direction de faisceau dans les systèmes laser de laboratoire et OEM.