

Amplificateur Lock-In Double Phase 10Hz 100kHz,



Stock **#55-784** **CONTACT**

- 1 + €2.235⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€2.235,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Constante de Temps:

Selectable: 100µs, 300µs, 1ms, 3ms, 10ms, 30ms, 300ms, 1s, 3s, 10s, 30s

Temps d'Acquisition Maximum (s):

10.00

Remarque:

Main voltage selection must be made to match users operating voltage. Please refer to manual for instructions.

Contrôle de Phase:

90° Steps

Propriétés physiques et mécaniques

440.00 **Largeur (mm):**

190.00 **Profondeur (mm):**

87.00 **Hauteur (mm):**

Propriétés optiques

0.1 **Stabilité de Phase (°/°C):**

Electrical

Trigger Externe:
Sine: 100 mVRMS min (15 VMax)
Pulse: 5 V, 95% Mark/Space Ratio Min.

10 - 100,000 **Fréquence (Hz):**

60.00 **Gain (dB):**

1.00 **Précision de Gain (%):**

200.00 **Stabilité de Gain (ppm/°C):**

10⁹ **Impédance d'Entrée (kΩ):**

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
115V AC ±5% at 50Hz or 60Hz
230V AC ±5% at 50Hz or 60Hz

Environnement & durabilité

0 to +50 **Température d'Utilisation (°C):**

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Description produit

- Opération Double Phase avec Calcul du Module
- Entrée Simple ou Différentielle
- Paramètres de Gain de 3µV à 1V
- Analogique pour l’Affichage des Signaux de Sortie X, Y ou R
- Contrôle Offset X&Y
- Constantes de Temps de Sortie de 100µs à 30s

Cet amplificateur analogique à double phases utilise la technologie avancée pour créer un instrument de haute performance étant polyvalent et facile d'utilisation. Les amplificateurs sont utilisés pour mesurer l'amplitude et signaux de phase par l'utilisation du procédé de détection synchrone pour les recouvrir. L'amplificateur acquiert ceci en agissant comme un filtre étroit-passe bande qui retire la plupart des bruits tout en permettant le signal d'être mesuré. La fréquence du signal à mesurer et donc la région passe-bande du filtre sont réalisées par un signal référence, qui doit être appliqué à l'amplificateur le long du signal inconnu.

Les options 'Jumper' de l'unité permettent un contact externe BNC ou l'écran d'agir comme une entrée différentielle à haute impédance, comme une faible entrée différentielle d'impédance (100W) permettant d'être connecté à la terre. Du fait d'une conception de précaution, jusqu'à ±10V de DC offset est permis avant saturation pour les paramètres de gain de 1V à 300mV, ±1V d'offset DC pour les paramètres de gain de 100µV à 10µV et ±300µV pour le paramètre de gain de 3µV.

La sortie du signal d'entrée est appliquée en utilisant deux démodulateurs à larges bandes chacun opérant à 90° pour produire les signaux X et Y. Les sorties X et Y du démodulateur sont passées à travers les deux premiers ordres, filtres passe-bas et ensuite amplifiés.

La cicuiterie d'entrée de référence utilise une boucle de phase pour bloquer une gamme de signaux, tels que des impulsions TTL ou de formes sinusoïdales. Permet le signal référence d'être bougé en relation au signal d'entrée. Signaux ont les deux, fréquence de référence et deux fois la fréquence de référence peuvent être monitorées.

Remarque : Cet amplificateur lock-in peut être endommagé s'il est utilisé avec le sélecteur de tension d'alimentation mal réglé. La tension est réglée par défaut sur 115V et doit être modifiée si l'appareil est utilisé dans des pays où le réseau électrique est de 220V. La sélection de la tension est indiquée sur l'étiquette arrière de l'appareil et le commutateur de sélection est monté à l'intérieur. Pour plus de détails sur l'accès et la modification de la sélection de la tension, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation fourni avec l'amplificateur lock-in.

Informations techniques



