


[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] 10mm de Diamètre, non traité, Fenêtre Brewster Silice Fondue



Stock **#65-823** 20+ In Stock

-

1

+

€98^{.50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€98,50 prix unitaire
Qté 11+	€88,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Linear Polarizer	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
9.00 x 15.92	Ouverture Utile CA (mm):
17.69	Axe Majeur (mm):

10.00 +0.00/-0.25	Axe Mineur (mm):
2.00 ±0.20	Épaisseur (mm):
Protective as needed	Biseau:
Brewster Window	Construction:
≥90	Ouverture Utile (%):
Fine Ground	Bords:
≤10	Parallélisme (arcsec):
0.16	Rapport de Poisson:
73	Module d'Élasticité de Young (GPa):
522.00	Dureté de Knoop (kg/mm²):

Propriétés optiques	
Uncoated	Traitement:
632.8	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
1.458	Indice de Réfraction (n _d):
10-5	Qualité de Surface:
λ/10	Front d'Onde Transmis, P-V:
67.8	Nombre d'Abbe (v _d):
200 - 2200	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Propriétés des matériaux	
2.20	Densité (g/cm³):
0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)	Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 ⁻⁶ /°C):


Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Réduit la Perte de la Lumière P-Polarisée
- Profil Circulaire lorsqu'il est Orienté à l'Angle de Brewster (55.57°)
- Utilisation Parfaite dans des Cavités Laser

Les Fenêtres TECHSPEC® Brewster ont été conçues pour présenter un profil circulaire lorsqu'elles sont orientées à l'angle Brewster (55.57°). Les fenêtres Brewster disposent d'une qualité de surface et d'un parallélisme indice laser. Par ailleurs, ces fenêtres permettront de limiter la distorsion du front d'onde transmis à λ/10. Lors d'une utilisation à 55.57°, la perte de la lumière P-Polarisée est minimisée ce qui rend l'utilisation de ces fenêtres parfaitement adaptée à une cavité laser et lorsque qu'une production de lumière polarisée de façon linéaire est tentée.

Informations techniques



Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

;