

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] 10 mm Prisme Pechan



TECHSPEC® Pechan Prism

Stock **#36-038** 3 In Stock

-

1

+

€449⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€449,00 prix unitaire
Qté 6-25	€359,00 prix unitaire
Qté 26-99	€336,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Schmidt-Pechan Prism

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

20.2

Hauteur (mm):

Épaisseur (mm):


12.99	
Tolérance Dimensionelle (mm):	
±0.1	
Largeur (mm):	
14.00	
Propriétés optiques	
Traitement:	
VIS 0° & Aluminized	
Substrat: ☐	
N-BK7	
Qualité de Surface:	
40-20	
Orientation de l'Image:	
Right-Handed	
Spécification du Traitement:	
Entrance/Exit Faces: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm	
Roof: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint	
Déviation du Faisceau (°):	
0	
Gamme de Longueur d'Onde (nm):	
400 - 700	
Ray Deviation Tolerance (arcmin):	
±10	
Power (fringes) @ 632.8nm:	
1.00	
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:	
0.25	
Conformité réglementaire	
Certificate of Conformance:	
Visionner	

Description produit


- Fournissent une rotation de 180° de l'image en ligne
- Conception compacte pour une intégration OEM
- Espace d'air pour une performance optimale

Les Prismes Schmidt-Pechan TECHSPEC® tirent profit de l'expertise de fabrication d'Edmund Optics, et résultent en un prisme d'instrumentation de précision permettant de tourner une image de 180°. La rotation de l'image est utilisée dans de nombreuses applications d'affichage direct et remplace un prisme de relais ou un système de lentille pour obtenir un train optique plus compact. Toute la clarté du système est obtenue en ajoutant à la fois un traitement anti-reflet et un traitement métallique à chaque prisme. Les Prismes Schmidt-Pechan TECHSPEC® propose une tolérance angulaire de 5 arcsecond pour maintenir la résolution de l'image.


Informations techniques



#36-038



Schmidt-Pechan Prism Ray Path



Schmidt-Pechan Prism Tunnel Diagram

;

