

[Afficher tous les 34 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] Paire Achromatique 30 mm, 1:1 à Achromats de 40 et 40 mm EFL



TECHSPEC Mounted Achromatic Lens Pairs

Stock **#46-007** 1 In Stock

-

1

+

€264⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€264,00 prix unitaire
Qté 6-25	€211,00 prix unitaire
Qté 26-49	€205,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Relay Lens

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

22.0 Ouverture Utile CA (mm):

Espace Air Central (mm):

2.59	
30 +0.0/-0.10	Diamètre du Logement (mm):
34 ±0.2	Longueur du Logement (mm):
8	Espace Bord à Monture (mm):
29.31	Distance Image (mm):
Construction: Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing	

Propriétés optiques

Substrat: ☐	
S-BAH11 / N-SF10 / S-BAH11 / N-SF10	
40-20	Qualité de Surface:
f/1.80	f/#:
MgF ₂ (400-700nm)	Traitement:
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm	
40.00	Distance Focale EFL A (mm):
40.00	Distance Focale EFL B (mm):
1:1	Grossisse- ment:
29.31	Distance Objet (mm):
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire


Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 209:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Diamètre de 15 ou 30 mm
- Lentilles traitées AR
- Coffrets de Paires Achromatiques Montées disponibles

Les Paires Achromatiques Montées TECHSPEC® combinent nos achromats TECHSPEC® dans des configurations communes utilisées pour des applications de relais et de projection. Présentée dans un boîtier fin en aluminium, chaque paire est prête à être intégrée dans un grand nombre d'applications OEM, éliminant ainsi la nécessité de manipuler des optiques en vrac. Les paires de 15,0 mm peuvent être couplées à des composants à montage en C à l'aide des [Barillets Hélicoïdaux](#). Les Paires Achromatiques Montées TECHSPEC ont également été orientées pour une performance optimale du système. Toutes les lentilles 15,0 mm et 30,0 mm sont traitées AR. Les paires au f/# plus faibles peuvent ne pas être idéales pour les applications d'imagerie, selon la performance souhaitée. Des lentilles cylindriques peuvent être incorporées afin de générer des raies ou nappes de lumière.

Informations techniques



Coating Curves