

[Afficher tous les 57 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] 12,5/12,7mm Dia., Support Lentilles Épaisses ou Achromats, Monture T



Stock #52-954 4 In Stock

-

1

+

€72⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€72,00 prix unitaire
Qté 5-9	€64,10 prix unitaire
Qté 10-25	€59,30 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fixed

Type:

Circular

Type d'Optique:

Function:

Optic Mount (Fixed)	
Propriétés physiques et mécaniques	
21.5	Longueur Tube d'Extension (mm):
Construction:	
Black Anodized Aluminum (6061 T6)	
Longueur Totale (mm):	
24.95	
Diamètre Externe (mm):	
48.0	
Ouverture Utile CA (mm):	
11.50	
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):	
15.50	
Épaisseur min. des optiques compatibles:	
5.00	
Filetage & montage	
Diamètre Optique (mm):	
12.5 - 12.7	
Type de Filetage:	
T-Mount	
Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	
Conforme	
Certificate of Conformance:	
Visionner	
REACH 241:	
Conforme	

Description produit

- Montures pour lentilles simples, achromats, filtres ou réticules
- Conçus pour être combinés avec n'importe quel composant de monture C, S ou T
- L'optique est maintenue en place avec un anneau de retenue inclus

Les Montures Optiques Circulaires de Monture C, S et T TECHSPEC® sont conçues pour monter une variété de composants circulaires optiques dans des systèmes compatibles avec la monture C, S ou T. Un anneau de retenue fileté, conçu pour accepter une clé de serrage standard, maintient le composant optique fermement en place. Ces montures optiques circulaires sont compatibles avec une grande variété de composants optomécaniques d'Edmund Optics utilisant des filetages de monture C, S, ou T, tels que les Tubes d'Extension et les Montures Kinématiques. Les Montures Optiques Circulaires C, S et T TECHSPEC® sont filetées pour un montage 1" x 32TPI, M12 x 0,5 ou M42 x 0,75, avec des diamètres extérieurs de 30 mm, 16 mm et 48 mm, respectivement. Ces montures sont idéales pour la création et la personnalisation d'une gamme variée de systèmes optiques.

Remarque : Les numéros #56-353, #56-354, #52-933 et #52-292 sont tous des assemblages en trois parties.

Informations techniques

