

[Afficher tous les 13 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Fenêtre en Fluorure de Baryum, 12,5 mm de dia. x 2 mm d'épaisseur



Stock **#87-700** 15 In Stock

-

1

+

€188<sup>,00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-10          | €188,00 prix unitaire            |
| Qté 11-25         | €168,00 prix unitaire            |
| Qté 26-49         | €159,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):

11.25

Diamètre (mm):

12.50 +0.0/-0.1

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 2.00 ±0.1            | Épaisseur (mm):                     |
| <3                   | Parallélisme (arcmin):              |
| +0.0/-0.1            | Tolérance Dimensionelle (mm):       |
| Protective as needed | Biseau:                             |
| 90.00                | Ouverture Utile (%):                |
| Fine Ground          | Bords:                              |
| 0.34                 | Rapport de Poisson:                 |
| 53                   | Module d'Élasticité de Young (GPa): |
| 82.00                | Dureté de Knoop (kg/mm²):           |

Propriétés optiques

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Uncoated                            | Traitement:                             |
| Barium Fluoride (BaF <sub>2</sub> ) | Substrat: □                             |
| 1.48                                | Indice de Réfraction (n <sub>d</sub> ): |
| 60-40                               | Qualité de Surface:                     |
| 81.78                               | Nombre d'Abbe (v <sub>d</sub> ):        |
| 200 - 12000                         | Gamme de Longueur d'Onde (nm):          |
| λ/2                                 | Planéité de Surface (P-V):              |

Propriétés des matériaux

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 4.89 | Densité (g/cm³):                                              |
| 18.1 | Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 <sup>-6</sup> /°C): |

Environnement & durabilité

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Maximum: 800 | Température d'Utilisation (°C): |
|--------------|---------------------------------|

Conformité réglementaire

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Conforme  | RoHS 2015:                  |
| Conforme  | Reach 219:                  |
| Visionner | Certificate of Conformance: |

## Description produit



- Excellente Transmission de 200 nm - 12 µm
- Résistantes aux Rayonnements à Forte Intensité
- Fournissent une Transmission Elevée sans Traitement AR

Les Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF<sub>2</sub>) TECHSPEC peuvent être utilisées dans une multitude d'applications, telles que la spectroscopie infrarouge, en raison de leur transmission à large bande qui s'étend de l'ultraviolet profond à l'infrarouge lointain. Le fluorure de baryum, dont l'inidice de réfraction égal à 1.48 est faible, fournit une transmission élevée sans avoir recours à des revêtements anti-reflets. Les Fenêtres en fluorure de baryum peuvent être utilisées jusqu'à 800° C dans un environnement sec, mais une exposition prolongée à l'humidité peut dégrader leur transmission dans le domaine de l'ultraviolet sous vide. Tandis que les fenêtres en fluorure de baryum sont moins résistantes à l'eau que celles en fluorure de calcium, les fenêtres BaF<sub>2</sub> ont le fluorure optique le plus résistant aux rayonnements à forte intensité mais disposent d'une transmission dans l'UV moindre. Le BaF<sub>2</sub> a une dureté de Knoop de 82.

**Remarque :** Ces fenêtres optiques sont très sensibles aux chocs thermiques.

Le fluorure de baryum est un scintillateur rapide et peut être utilisé pour détecter les rayons X, les rayons gamma, ou d'autres particules à haute énergie telles que les photons gamma de 511 keV dans la Tomographie par Emission de Positons (TEP). Le BaF<sub>2</sub> peut également être utilisé pour détecter des neutrons de haute énergie et les séparer des photons gamma qui se produisent simultanément en utilisant des techniques de discrimination par forme d'impulsions.

## Informations techniques



## Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos [Ressources de nettoyage des optiques](#) pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, [envoyez-nous un e-mail](#) ou [discutez](#) avec notre équipe d'assistance technique.



Outils de Manipulation de Composants

## Montures compatibles