

[Afficher tous les 20 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 12,5mm Dia. x 50mm EFL, Lentille Achromatique Traitée YAG-BBAR



YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses



Stock **#33-206** **20+ In Stock**

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕ €92⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€92,50 prix unitaire
Qté 6-25	€74,00 prix unitaire
Qté 26-49	€69,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Achromatic Lens **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

12.50 +0.000/-0.025	Diamètre (mm):
11.5	Ouverture Utile CA (mm):
<1	Centrage (arcmin):
5.00 ±0.10	Épaisseur Centrale CT (mm):
3.5 ±0.05	Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
1.5 ±0.05	Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
4.06	Épaisseur au Bord ET (mm):
Protective as needed	Biseau:
Propriétés optiques	
50.00	Distance Focale EFL (mm):
±1	Tolérance Distance Focale (%):
47.61	Distance Focale Arrière BFL (mm):
587.6	Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):
30.73	Rayon R₁ (mm):
22.32	Rayon R₂ (mm):
64.75	Rayon R₃ (mm):
N-BK7 / N-SF5	Substrat: <input type="checkbox"/>
40-20	Qualité de Surface:
4.00	f#:
0.12	Ouverture Numérique NA:
YAG-BBAR (500-1100nm)	Traitement:
R _{abs} <0.25% @ 532nm R _{abs} <0.25% @ 1064nm R _{avg} <1.0% @ 500 - 1100nm	Spécification du Traitement:
1.5λ	Power (P-V) @ 632.8nm:
λ/4	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
500 - 1100	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire

[Conforme](#) **RoHS 2015:**

[Conforme](#) **Reach 219:**

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Description produit

- Optimisées pour une Réflexion Absolue < 0,25% à 532 nm et 1064 nm
- Excellente Transmission à Large Bande de 500 à 1 100 nm
- Solution Alternative à Moindre Coût Comparée aux Doublets de Focalisation à Espace d'Air

Les Lentilles Achromatiques TECHSPEC® Traitées YAG-BBAR sont constituées de deux composants optiques cimentés ensemble pour former un doublet, parfait pour corriger les aberrations sphériques et chromatiques situées sur l'axe optique. Ces achromats disposent d'un traitement antireflet à large bande d'excellente transmission entre 500 et 1 100 nm et sont optimisés pour une réflexion absolue inférieure à 0,25%, à 532 et 1064 nm. Ces lentilles achromatiques sont spécialement conçues pour réduire la taille de spot d'éclairage polychromatique dans la gamme de longueur d'onde utilisable recommandée, mais elles peuvent être aussi utilisées pour focaliser les lasers Nd:YAG, en particulier ceux disposant d'un faisceau d'alignement.

Montures compatibles
