

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

Coffret Avancé de Zoom de Précision Élevée 12,5X



Photo represents an example of a complete Zoom Lens. See table below for contents of each kit.

Stock **#73-165** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ €5.990⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€5.990,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Numerical Aperture (NA) Range:

[See Spec Sheet](#)

Caractéristiques du produit

Type:

High Magnification Zoom Lens

Contenu du Coffret:

[See Spec Sheet](#)

Type d'Éclairage:

In-Line Illumination

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
See Spec Sheet

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
See Spec Sheet

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
See Spec Sheet

Rapport de Zoom:
12.5:1

Grossissement Primaire PMAG:
See Spec Sheet

Distance de Travail (mm):
See Spec Sheet

Profondeur de Champ (mm):
See Spec Sheet

Capteur

Taille maximale du capteur:
See Spec Sheet

Filetage & montage

Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Description produit

- Coffrets zoom de précision préconfigurés
- Grossissement 7X et 12,5X
- Les versions 12,5X permettent de monter une illumination en fibre optique en ligne grâce aux [Adaptateurs SX](#)
- Versions manuelles et motorisées disponibles

Les Coffrets d'Objectif Zoom Haute Précision 7X et 12,5X consistent soit en un kit de démarrage de base pour une intégration facile dans des systèmes, soit en un kit avancé pour une plus grande flexibilité du système. Le Kit de Démarrage d'Objectif Zoom de Précision 7X comprend tous les composants nécessaires à la mise en place d'un système d'objectif modulaire, notamment une monture de caméra, un tube de caméra, un module optique de base, un module de fonction inférieur et un objectif inférieur. Le kit avancé pour objectif zoom de précision 12,5X augmente la plage de grossissement à 12,5X tout en ajoutant une éclairage en ligne. Pour une plus grande polyvalence, chaque kit peut être complété par des [composants supplémentaires en option](#) pour répondre à votre application spécifique.

Informations techniques

7X PRECISION ZOOM LENS STARTER KIT (#16-350)		
QTY.	Stock No.	Description
1	#89-860	C-Mount Camera Adapter
1	#89-873	1.0X Mini-Camera Tube
1	#89-879	7X Zoom Module, Manual w/ Detents
1	#89-885	Basic Lower Module, No Focus
1	#89-901	2.0X Lower Lens

12.5X PRECISION ZOOM LENS ADVANCED KIT (#16-351)

QTY.	Stock No.	Description
1	#89-860	C-Mount Camera Adapter
1	#89-873	1.0X Mini-Camera Tube
1	#89-901	2.0X Lower Lens
1	#89-882	12.5X Zoom Module, Manual w/Detents
1	#53-047	C-Mount Light Guide Mounting Adapter
1	#89-890	Lower Module w/ In-Line Illumination & 5mm Manual Focus
1	#89-911	Camera Tube Mounting Clamp

;