


[Afficher tous les 18 produits de la même famille.](#)

## Rétroreflecteur Creux en Métal Répliqué Traité Or Nu, Profil Bas, 12,7 mm de dia., 10 arcsec



Replicated Hollow Metal Retroreflectors

Stock #23-855 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €395<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€395,00 prix unitaire
Qté 10-24	€367,35 prix unitaire
Qté 25+	€335,75 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Retroreflector **Type:**  
Low Profile **Style:**

## Propriétés physiques et mécaniques

10.16	Ouverture Utile CA (mm):
12.70	Diamètre (mm):
12.80	Hauteur (mm):
+0.025/-0.051	Tolérance Dimensionnelle (mm):

## Propriétés optiques

10	Déviaton de Faisceau (arcsec):
Bare Gold	Traitement:
Aluminum	Substrat: <input type="checkbox"/>
60-40	Qualité de Surface:
Left-Handed	Orientation de l'Image:
Spécification du Traitement: R <sub>avg</sub> >94% @ 700 - 800nm R <sub>avg</sub> >97% @ 800 - 2000nm R <sub>avg</sub> >98% @ 2 - 12µm	

180	Déviaton du Faisceau (°):
700 - 12000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

## Filetage & montage

M2 x 0.4	Filetage:
----------	-----------

## Conformité réglementaire



<a href="#">Visionner</a>	Certificate of Conformance:
---------------------------	-----------------------------

## Description produit

- Construction monolithique en aluminium
- Précision du faisceau de retour non affectée par les vibrations
- Traités d'or nu pour une réflectivité élevée dans l'infrarouge
- Versions à profil bas disponible

Les Rétroreflecteurs Creux en Métal Répliqués se caractérisent par une construction monolithique en aluminium et une monture intégrée pour fournir une performance de faisceau de retour non affectée par les vibrations. Ces rétroreflecteurs sont recouverts sur leur première surface d'or nu, ce qui maximise leur réflectivité dans l'infrarouge (IR). Conçus pour avoir la totalité de leur trajet optique dans l'air, ces rétroreflecteurs n'ont pas besoin de traitement antireflet pour une performance optimale et peuvent être utilisés sur des gammes de longueurs d'onde plus larges que les rétroreflecteurs en verre. Les Rétroreflecteurs Creux en Métal Répliqués sont idéaux pour les applications où un chemin optique à travers un prisme en verre n'est pas souhaité, où un poids réduit est nécessaire, ou lorsque des niveaux élevés de chocs et de vibrations sont attendus. Le procédé de fabrication de ces optiques par réplication permet des conceptions économiques tout en offrant une précision de retour de faisceau très performante.

## Informations techniques



REPLICATED HOLLOW METAL RETROREFLECTORS					
Diameter (mm)	Height (mm)	Mounting Threads	Coating	Stock No.	
				5 Arcseconds	10 Arcseconds
12.7	21.68	10-24	Bare Gold	#15-897	#15-898
19.1	26.17	10-24	Bare Gold	#15-899	#15-900
25.4	30.66	10-24	Bare Gold	#15-901	#15-902
38.1	39.64	10-24	Bare Gold	#15-903	#15-904

LOW PROFILE REPLICATED HOLLOW METAL RETROREFLECTORS						
Dimension A (mm)	Dimension B (mm)	Dimension C (mm)	Coating	Stock No.		
				2 Arcseconds	5 Arcseconds	10 Arcseconds
12.7	8.63	12.8	Bare Gold	N/A	#23-854	#23-855
25.4	21.69	20.32	Bare Gold	#23-856	#23-857	#23-858