

[Afficher tous les 20 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Doublet Achromatique Traité YAG-BBAR, 12,7 mm de dia. x 31,8 mm FL



YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses



Stock **#15-476** 20+ In Stock

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€92⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€92,50 prix unitaire
Qté 6-25	€74,00 prix unitaire
Qté 26-49	€69,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Achromatic Lens

Propriétés physiques et mécaniques

12.70 +0.0/-0.025	Diamètre (mm):
11.70	Ouverture Utile CA (mm):
<1	Centrage (arcmin):
5.75 ±0.20	Épaisseur Centrale CT (mm):
4.00 ±0.10	Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
1.75 ±0.10	Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
4.45	Épaisseur au Bord ET (mm):
Protective as needed	Biseau:

Propriétés optiques

31.75	Distance Focale EFL (mm):
±1	Tolérance Distance Focale (%):
28.83	Distance Focale Arrière BFL (mm):
587.6	Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):
21.13	Rayon R ₁ (mm):
-16.69	Rayon R ₂ (mm):
-61.73	Rayon R ₃ (mm):
N-SSK8 / N-SF56	Substrat: □
40-20	Qualité de Surface:
2.5	f/#:
0.20	Ouverture Numérique NA:
YAG-BBAR (500-1100nm)	Traitement:
R _{abs} <0.25% @ 532nm R _{abs} <0.25% @ 1064nm R _{avg} <1.0% @ 500 - 1100nm	Spécification du Traitement:
1.5λ	Power (P-V) @ 632.8nm:
λ/4	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
500 - 1100	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire


Visionner	Certificate of Conformance:
-----------	-----------------------------

Description produit

- Optimisées pour une Réflexion Absolue < 0,25% à 532 nm et 1064 nm
- Excellente Transmission à Large Bande de 500 à 1 100 nm
- Solution Alternative à Moindre Coût Comparée aux Doublets de Focalisation à Espace d’Air

Les Lentilles Achromatiques TECHSPEC® Traitées YAG-BBAR sont constituées de deux composants optiques cimentés ensemble pour former un doublet, parfait pour corriger les aberrations sphériques et chromatiques situées sur l’axe optique. Ces achromats disposent d’un traitement antireflet à large bande d'excellente transmission entre 500 et 1 100 nm et sont optimisés pour une réflexion absolue inférieure à 0,25%, à 532 et 1064 nm. Ces lentilles achromatiques sont spécialement conçues pour réduire la taille de spot d’éclairage polychromatique dans la gamme de longueur d’onde utilisable recommandée, mais elles peuvent être aussi utilisées pour focaliser les lasers Nd:YAG, en particulier ceux disposant d’un faisceau d’alignement.

Informations techniques



Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Montures compatibles