


[Afficher tous les 195 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC® 12mm de Dia. x 36mm FL, traité 1064nm, Lentille PCX Indice Laser**



TECHSPEC Laser Grade PCXLenses

Stock **#67-971** [CONTACT](#)

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕ €208<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-5           | €208,00 prix unitaire            |
| Qté 6-25          | €166,00 prix unitaire            |
| Qté 26-49         | €154,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Caractéristiques du produit**

Plano-Convex Lens **Type:**

**Propriétés physiques et mécaniques**

12.00 +0.00/-0.10 **Diamètre (mm):**

|   |  |
|---|--|
| <1  | <b>Centrage (arcmin):</b>                                    |
| 2.50 ±0.05                                | <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b>                           |
| 1.37                                      | <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b>                            |
| 10.2                                      | <b>Ouverture Utile CA (mm):</b>                              |
| Protective as needed                      | <b>Biseau:</b>   |
| <b>Propriétés optiques</b>                |  |
| 36.00 @ 587.6nm                           | <b>Distance Focale EFL (mm):</b>                             |
| 34.29                                     | <b>Distance Focale Arrière BFL (mm):</b>                     |
| Laser V-Coat (1064nm)                     | <b>Traitement:</b>   |
| R <sub>abs</sub> <0.25% @ 1064nm          | <b>Spécification du Traitement:</b>                          |
| <b>Fused Silica</b> (Coming 7980)         | <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/>                    |
| 20-10                                     | <b>Qualité de Surface:</b>                                   |
| λ   | <b>Power (P-V) @ 632.8nm:</b>                                |
| λ/10                                      | <b>Irregularity (P-V) @ 632.8nm:</b>                         |
| ±1  | <b>Tolérance Distance Focale (%):</b>                        |
| 16.51                                     | <b>Rayon R<sub>1</sub> (mm):</b>                             |
| 3.00                                      | <b>f##:</b>  |
| 0.17                                      | <b>Ouverture Numérique NA:</b>                               |
| 1064                                      | <b>Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):</b>               |
| 15 J/cm <sup>2</sup> @ 1064nm, 20ns, 20Hz | <b>Damage Threshold, By Design:</b> <input type="checkbox"/> |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Conformité réglementaire</b> |                                    |
| <b>Conforme</b>                 | <b>RoHS 2015:</b>                  |
| <b>Conforme</b>                 | <b>REACH 201:</b>                  |
| <b>Visionner</b>                | <b>Certificate of Conformance:</b> |

## Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

## Description produit


- Seuil de dommage laser garanti
- Qualité de surface de 10-5
- Précision de surface λ/10

Les Lentilles PCX de Qualité Laser TECHSPEC® sont conçues pour des applications laser Nd:YAG à haute énergie telles que la découpe, l'usinage et le soudage laser. Le substrat de précision de silice fondue, grâce à une précision de surface λ/10 et une qualité de surface de 10-5, garantit une faible dispersion et d'excellentes performances de front d'onde transmis. Les Lentilles PCX de Qualité Laser TECHSPEC® sont disponibles sans traitement ou avec une variété d'options de traitement antireflets (AR) au seuil de dommage laser élevé. Les traitements sont disponibles aux longueurs d'onde de laser Nd:YAG les plus courantes afin de garantir un rendement laser maximal.

## Informations techniques



**1064nm V-Coat**  
 $R_{(abs)} < 0.25\% @ 1064nm$



**Montures compatibles**