

[Afficher tous les 17 produits de la même famille.](#)

1,5" Spot Lumineux à LED, 470nm

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock **#66-816** [CONTACT](#)

-

1

+

€455⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€455,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

SL2420-470100L-24

Numéro de Modèle:

No

Contrôle d'Intensité:

50,000

Durée de Vie LED (heures):

Nombre de LEDs:

20.00	
	Nombre de Chaînes:
1.00	
	Type d'Éclairage:
LED Illuminator	
	Fabricant:
Advanced Illumination	
	Géométrie:
Spot Light	
	Mode d'Éclairage:
Constant	

Propriétés physiques et mécaniques

	Diamètre (mm):
38.00	
	Longueur (mm):
54.00	
	Couverture de Champ (mm):
43.00	

Propriétés optiques

	Couleur:
Blue	
	Longueur d'Onde (nm):
470	
	Distance de Travail (mm):
100.00	
	Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±25	
	Distribution Lumineuse (%):
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)	

Connectivité matérielle & interfaçage

	Connecteur:
Flying Leads	
	Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	

Environnement & durabilité

	Température d'Utilisation (°C):
0 to 65	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	Reach 233:
Conforme	

Description produit

Required 24V power supply [#66-855](#) and is not compatable with Manual Intensity Adjustment.

- Adaptés à l'éclairage en vision industrielle
- Couvrent une surface de 43 à 100 mm
- 50 000 heures de durée de vie

Les Spots Lumineux à LED de Advanced Illumination conviennent aux applications en continu ou stroboscopiques. L'intensité des LEDs peut être ajustée par le potentiomètre en ligne pour les modèles continus de 0,9" et de 2,1". Ces spots offrent une couverture de 43 mm à 100 mm. Les Spots Lumineux à LED d'Advanced Illumination sont idéaux pour l'éclairage des systèmes de vision industrielle. Les couleurs proposées sont le blanc, le bleu, le vert, le rouge et l'infrarouge.

Remarque : Alimentation 24 V requise, [#66-855](#). Des [Accessoires pour Produits d'Advanced Illumination](#) sont disponibles et vendus séparément.