

**TECHSPEC®**

## Miroir à Angle Droit en N-BK7, Traitement Diélectrique 400 - 750 nm (Côtés Traités), 15 mm



Broadband Dielectric 90° Specialty Mirrors

Stock **#26-453** **5 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €199<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

### Prix sur Quantité

Qté 1-5	€199,00 prix unitaire
Qté 6-25	€160,00 prix unitaire
Qté 26-49	€150,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Right Angle Mirror **Type:**

### Propriétés physiques et mécaniques

Protective as needed **Biseau:**

90.00	<b>Ouverture Utile (%) :</b>
±0.1	<b>Tolérance Dimensionnelle (mm) :</b>
21.20	<b>Longueur de l'Hypoténuse (mm) :</b>
15.00	<b>Longueur des Côtés (mm) :</b>
<b>Propriétés optiques</b>	
±2	<b>Tolérance Angulaire (arcmin) :</b>
Dielectric Mirror (400 - 750nm)	<b>Traitement :</b>
<b>Spécification du Traitement :</b> Legs - $R_{avg} \geq 98\%$ @ 400 - 750nm (0 - 45°) $R_{avg} \geq 99\%$ @ 400 - 750nm (0°)	
90.00	<b>Déviaton du Faisceau (°) :</b>
<b>N-BK7</b>	<b>Substrat: □</b>
40-20	<b>Qualité de Surface :</b>
400 - 750	<b>Gamme de Longueur d'Onde (nm) :</b>
Left-Handed	<b>Orientation de l'Image :</b>
1.25	<b>Power (fringes) @ 632.8nm :</b>
0.50	<b>Irregularity (fringes) @ 632.8nm :</b>

<b>Conformité réglementaire</b>	
<b>Conforme</b>	<b>RoHS 2015 :</b>
<b>Visionner</b>	<b>Certificate of Conformance :</b>
<b>Conforme</b>	<b>Reach 235 :</b>

## Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

## Description produit

- Permettent de diviser l'image d'entrée en deux chemins séparés de 180°
- Réflectivité moyenne >99% sur 400 à 750 nm
- Options supplémentaires de [Prismes à Angle Droit](#) et de [Miroirs Spécialisés 90°](#) disponibles

Les Miroirs de Prisme à Angle Droit à Traitement Diélectrique à Large Bande TECHSPEC® sont constitués de prismes à angle droit dont les deux branches sont recouvertes d'un traitement diélectrique et dont l'hypoténuse n'est pas traitée. Les surfaces réfléchies forment un angle précis de 90°, idéal pour répartir une image provenant d'un seul objectif sur deux caméras différentes, ou pour combiner deux images sur une seule caméra. Ces miroirs sont disponibles dans une gamme de tailles allant de 5 à 75 mm et sont traités sur un substrat N-BK7. Les Miroirs de Prisme à Angle Droit à Traitement Diélectrique à Large Bande TECHSPEC® présentent une réflectivité supérieure à 99% de 400 à 750 nm, ce qui augmente la performance du système en réduisant la perte d'énergie par rapport aux miroirs standard traités de métal.

## Informations techniques

