

[Afficher tous les 22 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC® Anneau Espaceur SM1 en Laiton, 1,5 mm**



Lens Tube Brass Spacer Rings

Stock **#35-746** **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €7<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€7,50 prix unitaire
Qté 6-25	€7,10 prix unitaire
Qté 26+	€6,90 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Caractéristiques du produit**

Spacer Ring **Type:**

Spacer Ring **Function:**

**Propriétés physiques et mécaniques**

Diamètre Externe (mm):

25.4

Épaisseur (mm):

1.50

Diamètre Interne (mm):

22.0

## Conformité réglementaire

Conforme

RoHS 2015:

Conforme

Reach 223:

[Visionner](#)

Certificate of Conformance:

## Description produit

- Construction en laiton noircie
- Pour un espacement précis entre les composants optiques dans les tubes SM1 et SM05
- Épaisseurs de 0,25 mm à 50 mm disponibles

Nos Anneaux Espaceurs en Laiton SMTECHSPEC® sont conçus pour être utilisés avec les [Tubes de Lentilles SM TECHSPEC®](#) pour espacer les optiques. Ces anneaux espaceurs en laiton ont été noircis pour réduire la lumière parasite interne, et présentent des tolérances étroites qui garantissent un espacement de précision entre les composants optiques. Des combinaisons d'épaisseurs différentes peuvent être utilisées pour répondre à toutes les exigences d'espacement. Les Anneaux Espaceurs en Laiton SMTECHSPEC proposent une gamme d'options d'écartement de 0,25 mm à 50 mm et peuvent être utilisés dans n'importe quel système SM1 ou SM05 qui accepte des optiques de 25,4 mm ou 12,7 mm de diamètre.