

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

Platine Linéaire Motorisée Compacte, Impériale, 70 mm, Course de 15 mm



70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front)



Stock **#23-924** 6 In Stock

-

1

+

€765⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€765,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

English

Type:

Two integrated, adjustable limit switches
Controller Required: [#23-931](#)

Remarque:

Stepper Motor	Moteur:
Propriétés physiques et mécaniques	
Linear (X)	Type de Mouvement:
Ball Bearing	Guide System:
70 x 107	Taille de Plateau (mm):
15	Course (mm):
5	Précision (µm):
50	Contrecoup (µm):
Aluminum, 3D Printed Plastic	Construction:
33	Hauteur (mm):
1	Capacité de Charge (kg):
22	Parallélisme (µm):
3	Répétabilité (µm):
40	Vitesse (mm/sec):
0.615	Poids (kg):
1.25	Min. Incremental Movement (µm):
Propriétés optiques	
5	Résolution (µm):
Electrical	
600	Maximum Operating Current (mA):
Connectivité matérielle & interfaçage	
Lead Screw	Mécanisme:
USB-C	Interface:
USB-C	Interface:
Filetage & montage	
(9) 1/4-20, (4) 6-32, (8) 2-56	Filetage:
Environnement & durabilité	
10-40	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Faible encombrement et prix économique
- Boîtier léger avec plate-forme durable
- Compatibles avec les [Platines TECHSPEC](#)
- Utilisez l’Alimentation [#21-075](#) et le Contrôleur [#23-931](#)

Les Platines Linéaires Motorisées Compactes constituent une solution rentable pour le réglage linéaire motorisé dans un système optique. Ces platines sont dotées d'une plate-forme en aluminium anodisé pour un montage de précision, avec un boîtier en plastique imprimé en 3D par frittage sélectif par laser (SLS) pour une construction légère mais durable. L'empreinte globale compacte maximise l'efficacité de l'espace pour ajouter la motorisation aux systèmes à espace restreint. Les Platines Linéaires Motorisées Compactes partagent les mêmes schémas de trous que nos [Platines TECHSPEC](#), ce qui en fait un composant de banc de laboratoire idéal pour la construction de systèmes motorisés. Un contrôleur optionnel, [#23-931](#), est disponible, et peut être facilement connecté via un câble USB-C vers USB-A de 1 m inclus.

