

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

Objectifs de Balayage F-Theta JENar Silverline 160 mm, 900-1100 nm

See More by [Jenoptik](#)



Stock **#17-021** [CONTACT](#)

-

1

+

€6.885⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€6.885,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
601787	Numéro de Modèle:
JENar Silverline F-Theta	Type:
#17-694: One Included	Protective Window:
Jenoptik	Fabricant:

Propriétés physiques et mécaniques

119.8 +0/-0.2	Diamètre Max. (mm):
1080	Poids (g):
±7.1	Angle du miroir X/Y (°):
266.00 @ 900nm 267.90 @ 1100nm	Distance de Flange (mm):
14	Input Beam Diameter, 1/e ² (mm):
100	Longueur Maximum (mm):

Propriétés optiques

160.00	Distance Focale FL (mm):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
±20	Angle Balayé (°):
78 x 78	Champ Balayé (mm):
F-Theta Only: 5.20 With Scanner: 5.40	Télécentricité (°):
182.00 @ 900nm 183.90 @ 1100nm	Distance de Travail (mm):
900 - 1100	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
110	Diamètre du champ de balayage (mm):
19.0 @ 900nm 23.0 @ 1100nm	Diamètre du foyer, 1/e ² (µm):
759	Spécification GDD (fs²):

Filetage & montage

M85 x 1	Filetage:
---------	-----------

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
---------------------------	-----------------------------

Description produit

• Substrats en silice fondue à faible absorption pour les applications laser de haute puissance

• Grands champs de balayage jusqu'à 328 mm x 328 mm

• Seuils de dommage élevés et erreurs de télécentricité faibles

• [Objectifs de Balayage Jenoptik JENar™ F-Theta](#) également disponibles

Les Objectifs de Balayage Silverline F-Theta Jenoptik JENar Silverline offrent un champ plat au niveau du plan d'image et se caractérisent par des substrats en silice fondue à faible absorption, ce qui les rend adaptés aux applications laser haute puissance. Ces objectifs F-Theta offrent des seuils de dommage élevés pour gérer des puissances de faisceau allant jusqu'à quatre kilowatts sans refroidissement actif et sont disponibles dans différentes longueurs d'onde allant de 266 nm à 1100 nm. Avec de grandes zones de balayage jusqu'à 328 mm x 328 mm, de faibles erreurs de télécentricité et une qualité d'image limitée par la diffraction, ces objectifs permettent d'obtenir une grande cohérence des points et un débit accru sur toute la plage de balayage. Grâce à leur technologie de montage empilable brevetée, ces objectifs compensent les contraintes thermiques et améliorent la stabilité des composants optiques, garantissant un réglage et un contrôle de position de haute précision dans les systèmes OEM. Les Objectifs de Balayage Silverline F-Theta Jenoptik JENar Silverline ont été spécialement développés pour les applications nécessitant des sources laser Nd:YAG, dopées Yb et à fibre de forte puissance et à impulsions courtes. Elles sont utilisées en conjonction avec des galvanomètres et des expandeurs de faisceau.

Contactez-nous si votre application nécessite des Objectifs de Balayage Silverline F-Theta Jenoptik JENar ou des Objectifs de Balayage Silverline F-Theta Jenoptik JENar Silverline non présentés sur notre site Web.