

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

Objectif à Distance Focale Fixe de 2 Mégapixels, 16 mm



16mm Fixed Focal Length, #14-398

Stock **#14-398** 2 In Stock

-

1

+

€406⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€406,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Fixed Focal Length Lens	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
Variable	Option Iris:
35.24	Longueur (mm):
	Diamètre Max. (mm):

32.5	
	Poids (g):
80	
Propriétés optiques	
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:	
29.12°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":	
29.12°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":	
22.62°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":	
17.06°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":	
11.42°	
	Cercle Image Max. (mm):
11.00	
	Distance Focale FL (mm):
16.00	
	Distance de Travail (mm):
200 - ∞	
	Ouverture (f/#):
f/1.4 - f/16	
	Distorsion (%):
<-1	
	Lens Wavelength Range:
VIS	
Capteur	
	Taille maximale du capteur:
2/3"	
Filetage & montage	
	Filetage Filtre:
M30.5 x0.50 (Female)	
	Monture:
C-Mount	
Conformité réglementaire	
	Certificate of Conformance:
Visionner	

Description produit

- Conception de résolution de 2 mégapixels
- Focalisation et diaphragme manuels et verrouillables
- Distance focale fixe de 4 à 50 mm
- Filetage d’objectif de monture C

Les Objectifs à Distance Focale Fixe de 2 Mégapixels sont conçus pour les applications de vision industrielle qui nécessitent une résolution plus élevée que les [Objectifs de Distance Focale Fixe de Mégapixels](#). Ces objectifs de monture C sont dotés de mécanismes de verrouillage intégrés pour la focalisation et l'iris manuels, ce qui évite les réglages indésirables. Les objectifs avec une distance focale fixe de 4 à 50 mm sont disponibles avec les objectifs de 6 à 50 mm dotés d'un filetage de filtre M30,5 x0,5, permettant l'utilisation de [filtres de vision industrielle](#). Les Objectifs à Distance Focale Fixe de 2 Mégapixels couvrent les tailles de capteurs 1/2" et 2/3", ce qui les rend compatibles avec toutes nos [caméras de vision industrielle de 2 Mpx](#). Ces objectifs sont utilisés dans des applications de vision industrielle, [d'automatisation](#) et d'inspection en usine.