

[Afficher tous les 102 produits de la même famille.](#)

Lentille Condenseur Asphérique PCX Traitée MgF₂, 16 mm de dia. x 18,3 mm FL



Stock **#23-813** **CONTACT**

[D'autres traitements](#)

− 1 + €68⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-10	€68,00 prix unitaire
Qté 11-49	€60,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Condenser Lens **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

16.00 +0.0/-0.2 **Diamètre (mm):**

≤30 **Centrage (arcmin):**

14.40	Ouverture Utile CA (mm):
1.39	Épaisseur au Bord ET (mm):
7.00 ±0.30	Épaisseur Centrale CT (mm):
Protective as needed	Biseau:
Convex	Shape of Back Surface:

Propriétés optiques

8.30	Distance Focale EFL (mm):
0.96	Ouverture Numérique NA:
5.58	Distance Focale Arrière BFL (mm):
H-K9L	Substrat: <input type="checkbox"/>
±8	Tolérance Distance Focale (%):
MgF ₂ (400-700nm)	Traitement:
R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm	Spécification du Traitement:
80-50 (typical)	Qualité de Surface:
0.52	f#:
-7.20	Rayon R ₂ (mm):
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Infinite	Conjugate Distance:

Conformité réglementaire


Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

- Lentilles d'illumination Moulées
- Conception Asphérique ou Sphérique
- Grandes Ouvertures Numériques

Les lentilles condenseur sont des lentilles conçues pour les applications d'illumination. Dotées de grandes ouvertures et de courtes distances focales, les lentilles condenseur sont couramment utilisées en applications d'émetteur-détecteur, les applications de projection, ou les applications d'illumination de Koehler. Les lentilles condenseur asphériques sont moulées sur la surface asphérique et sont meulées et polies sur la face opposée, offrant une performance supérieure. Les lentilles condenseur plano-convexes (PCX) sont moulées sur les deux faces, ce qui apporte une excellente valeur.

Informations techniques





Coating Curves

;