

[Afficher tous les 10 produits de la même famille.](#)

Objectif M12 à Faible Distorsion, 1,7 mm FL, f/4



1.7mm FL, Low Distortion M12 Lens

Stock **#75-195** NOUVEAU **1 In Stock**

-

1

+

€774⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€774,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

	Series:
Ultra Low Distortion Wide Angle Lenses	
	Imaging Lens Type:
M12 Imaging Lens	

Propriétés physiques et mécaniques

	Option Iris:
Fixed	
	Longueur (mm):

32.83	
	Diamètre Max. (mm):
26.5	
	Diamètre Externe (mm):
26.5	
	Poids (g):
12	
	Longueur Maximum (mm):
32.83	

Propriétés optiques	
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:	
109.1°	
Champs de Vision, Format de Capteur max.:	
Horizontal: 109.1°	
Vertical: 93.0°	
Diagonal: 120.7°	
Distance Focale FL (mm):	
1.70	
Distance de Travail (mm):	
100 - ∞	
Ouverture (f/#):	
f/4	
Distorsion maximum (%):	
-0.32	
Position de la Pupille de Sortie (mm):	
34.8	
Lens Wavelength Range:	
VIS	

Capteur	
Taille de Capteur Optimale:	
1/2.5"	
Taille maximale du capteur:	
1/2.5"	

Filetage & montage	
Monture:	
S-Mount (M12 x0.5)	


Environnement & durabilité	
Température de Stockage (°C):	
-20 to +60	

Conformité réglementaire	
Certificate of Conformance:	
Visionner	


Description produit

- Distorsion aussi faible que -0,02%
 - Options de monture S pour capteurs jusqu'à 1/1,8"
 - Distances focales de 1,7 mm à 5 mm
- Les Objectifs Grand Angle à Distorsion Ultra-Faible sont conçus pour obtenir une distorsion inférieure à -0,02% sur un champ de vision de 76,9°, inférieure à -0,32% sur un champ de vision de 109,1° ou inférieure à -0,51% sur un champ de vision de 59,8°. Les valeurs de distorsion ultra-faibles de ces objectifs permettent d'obtenir des images aux lignes droites et aux formes d'objets naturelles, ce qui contribue à réduire les besoins de traitements ultérieurs. Ces objectifs offrent une transmission élevée du VIS au NIR et sont disponibles en distances focales de 1,70, 3,00 et 5,00 mm. La faible distance focale des Objectifs Grand Angle à Distorsion Ultra-Faible permet de capturer une plus grande partie de la scène en une seule image. Ces objectifs sont idéaux pour la surveillance, la sécurité, la robotique, les systèmes d'assistance à la conduite, et l'[automatisation industrielle](#).


Informations techniques




1.7mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, Distortion Plot



1.7mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, MTF Plot



1.7mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, Relative Illumination Plot



1.7mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, Transmission Plot