

[Afficher tous les 21 produits de la même famille.](#)

1,8mm FL, Monture CS, Iris Manuel, Objectif à Angle Large



1.8 - 3.0mm FL CS-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #85-162

Stock **#85-162** 3 In Stock

-

1

+

€518⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€518,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Low Distortion Wide Angle Lenses	Series:
Varifocal Lens	Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Variable	Option Iris:
	Longueur (mm):

50.00	
	Diamètre Max. (mm):
39.0	
	Diamètre Externe (mm):
39	
	Poids (g):
70.00	

Propriétés optiques	
	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
105 - 77°	
	Cercle Image Max. (mm):
7.40	
	Distance Focale FL (mm):
1.80	
	Distance de Travail (mm):
500 - ∞	
	Ouverture (f/#):
f/1.8 - Closed	
	Distorsion (%):
<1	
	Distorsion maximum (%):
<1	
	Lens Wavelength Range:
VIS	

Capteur	
	Taille maximale du capteur:
1/2.5"	
	Pixel Size (µm):
4.50	

Filetage & montage	
	Filetage Filtre:
N/A	
	Monture:
CS-Mount	

Conformité réglementaire	
	RoHS 2015:
Dispensé	
	Reach 223:
Contains SVHC(s)	
	Certificate of Conformance:
Visionner	

Description produit

- Options de monture C et CS pour capteurs jusqu'à 1/2,5"
- Jusqu'à 3 mégapixels, valeurs de distorsion de 1% seulement
- Pas de refocalisation nécessaire, de 100 mm à l'infini
- Distances focales de 1,28 mm à 3 mm

Les Objectifs Grand Angle à Faible Distorsion maintiennent une résolution élevée pour les applications nécessitant une longue distance de travail et peuvent s'adapter à des capteurs de caméra multi-mégapixels. La conception optique de ces objectifs grand angle à faible distorsion permet aux utilisateurs d'obtenir une distorsion inférieure à 3 % sur un champ de vision de 125°, ou inférieure à 1% de distorsion sur un champ de vision de 110°. Ces objectifs sont dotés d'une vis de verrouillage pour le diaphragme manuel permettant l'utilisation dans des environnements à fortes vibrations. Les Objectifs Grand Angle à Faible Distorsion sont idéaux pour les applications de sécurité et de surveillance, de vision industrielle ou d'[automatisation industrielle](#). Ces objectifs ne nécessitent pas de mise au point de 100 mm à l'infini.

Remarque : L'image sera retourné (de 180°). Les options de diaphragme automatique (Auto Iris) requièrent des caméras à P-Iris ou à diaphragme DC.