

[Afficher tous les 36 produits de la même famille.](#)

Lentille GRIN Traitée NIR, 1,8 mm de dia, 810 nm DWL, 0,0 mm WD



Stock **#64-543** 20+ In Stock

-

1

+

€76^{.50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€76,50 prix unitaire
Qté 11-49	€66,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Gradient Index Lens	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
1.80 +0.00/-0.01	Diamètre (mm):
90.00	Ouverture Utile (%):

4.36	Longueur (mm):
0.25	Ecrou:
±5	Tolérance longueur (%):
Propriétés optiques	
1.72	Distance Focale EFL (mm):
Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions	Substrat: ☐
0.93	f##:
0.52	Ouverture Numérique NA:
BBAR (800-1000nm)	Traitement:
800 - 1000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
R _{avg} <0.5%, 0-30°	Spécification du Traitement:
810.00	Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):
0.360	Constant Gradient (mm ⁻¹):
1.624	Indice de Réfraction (n _d) - Centre des Lentilles:
40-20	Qualité de Surface:
0	Distance de Travail (mm):
±0.02	Tolérance Distance de Travail (mm):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 219:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Idéales pour les applications de couplage de fibre et diode laser
- Performance comparable aux singulets asphériques conventionnels
- Différentes tailles et longueurs d'ondes disponibles
- [Pinces à Lentilles GRIN et Montures de Table](#) disponibles

Les Lentilles Barres à Gradient d'Indice (GRIN) se caractérisent par des surfaces optiques planes et permettent une focalisation via un changement continu de l'indice de réfraction au niveau du matériau. En éliminant les géométries complexes (surfaces asphériques) et en concevant ces lentilles pour des distances de travail spécifiques, ces micro lentilles sont relativement faciles à manipuler et à intégrer dans des systèmes optiques. Nos Lentilles Barres à Gradient d'Indice (GRIN) sont conçues pour offrir une ouverture numérique de 0,55. Ces lentilles barres sont disponibles en deux options de distance de travail : 0 et 0,23 mm.

Les lentilles avec une distance de travail de 0 mm sont idéales pour la collimation des fibres optiques monomodes et multimodes et des diodes laser, car la lentille peut être positionnée et collée directement sur la source d'émission. Pour des applications de focalisation, ou lorsque la lentille ne peut être en contact direct avec la source d'émission, toutes les lentilles sont disponibles avec une très petite distance de travail. Chaque lentille est disponible non traitée (approximativement 12% de perte en réflexion) ou avec un traitement BBAR offrant une R inférieure à 0,5% à la longueur d'onde de conception.

Informations techniques



