

[Afficher tous les 9 produits de la même famille.](#)

Micro-Module de Détection Photovoltaïque HgCdTe, 2 - 12 μm , MicroM 10.6



2 - 12 μm Micro HgCdTe Photovoltaic Detector Module, MicroM10.6

Stock **#90-459** NOUVEAU **4 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €1.620⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.620,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

IR Photovoltaic Detection Module	Type:
microM-10.6	Numéro de Modèle:
Vigo Photonics	Fabricant:

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
100

Aire Actif (mm):
1.00 x 1.00

Zone Active (mm):
1.00 x 1.00

Propriétés optiques

Réponse Spectrale (nm):
2000 - 12000

Angle d'Acceptation (°):
85

Electrical

Bandwidth (MHz):
Up to 10 MHz

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required(#91-004) and Sold Separately

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+10 to +30

Température de Stockage (°C):
-20 to +50

D'autres informations

Included Components:
(1) SMA-BNC Cable, (1) JWPF-DB9 Power Supply Cable

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Dispensé](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Reach 247:
[Conforme](#)

Description produit

- Préamplificateurs intégrés et options de contrôle TEC
- Gammes spectrales de l'infrarouge à ondes moyennes et longues (MMR/LWR)
- Kits d'évaluation et interfaces numériques pour une configuration et une acquisition de données simplifiées

Les Modules de Détection Infrarouge de Vigo Photonics offrent des solutions qui combinent une technologie avancée de détecteurs infrarouges avec des composants électroniques intégrés pour une intégration simplifiée dans les systèmes. Ces modules compacts offrent des options allant de modèles de taille réduite sans refroidissement à des systèmes de laboratoire à plusieurs étages refroidis par TE et dotés de préamplificateurs programmables. Les kits d'évaluation, les interfaces numériques et les contrôleurs TEC intégrés garantissent une installation rapide et un fonctionnement fiable dans divers environnements. Les Modules de Détection Infrarouge de Vigo Photonics sont disponibles dans des configurations optimisées pour l'infrarouge à ondes moyennes et à ondes longues, avec une couverture spectrale de 2 à 12 μm . Idéaux pour la spectroscopie, la détection de gaz, la surveillance industrielle et les applications de défense, ces modules offrent des performances élevées dans des boîtiers flexibles et prêts à l'emploi.