

[Afficher tous les 36 produits de la même famille.](#)

## Filtres à Densité Neutre, OD 2,0, 48 mm de dia



Stock **#29-008** 3 In Stock

-

1

+

€163<sup>,00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-10          | €163,00 prix unitaire            |
| Qté 11-25         | €143,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

|       |                        |
|-------|------------------------|
| Type: | Neutral Density Filter |
|-------|------------------------|

### Propriétés physiques et mécaniques

|                |       |
|----------------|-------|
| Diamètre (mm): | 48.00 |
|----------------|-------|

### Propriétés optiques

|                     |  |
|---------------------|--|
| Densité Optique OD: |  |
|---------------------|--|

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 2.0                      |                                    |
| Wratten 2                | Substrat: <input type="checkbox"/> |
| Uncoated                 | Traitement:                        |
| 1.0                      | Transmission (%):                  |
| 400 - 700                | Gamme de Blocage (nm):             |
| Conformité réglementaire |                                    |
| Conforme                 | RoHS 2015:                         |
| Conforme                 | Reach 223:                         |
| Visionner                | Certificate of Conformance:        |

## Description produit

- Large Tailles Disponibles
- Facilement Découpable
- Filtres Kodak No. 96

Les filtres Kodak Wratten 2 à Densité Neutre sont utilisés pour réduire l’intensité lumineuse sur le spectre visible sans altérer le profil de celui-ci. Ces filtres possèdent une tolérance de ± 10 % de la densité nominale diffuse. Bien qu’ils transmettent l’infrarouge, la neutralité est contrôlée uniquement dans le spectre visible. Tous possèdent une épaisseur de 0,1 mm.

**Remarque :** Le stockage dans des environnements humides peut causer un assombrissement des filtres et que les températures ne devraient pas excéder 50°C pendant des périodes prolongées.

## Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d’éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos [Ressources de nettoyage des optiques](#) pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, [envoyez-nous un e-mail](#) ou [discutez](#) avec notre équipe d’assistance technique.



Outils de Manipulation de Composants