

[Afficher tous les 26 produits de la même famille.](#)

Verre Diffusant Blanc 20 x 20 mm



White Diffusing Glass

Stock **#70-244** 20+ In Stock

-

1

+

€36⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€36,00 prix unitaire
Qté 11-49	€29,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Opal Diffuser

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

20.00 x 20.00 ±0.25

Dimensions (mm):

1.25 ±0.1

Épaisseur (mm):

20.00	Largeur (mm):
20.00	Longueur (mm):
Propriétés optiques	
Uncoated	Traitement:
White Diffusing Glass	Substrat: ☐
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
80-50	Qualité de Surface:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	REACH 241:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Description produit

- Verre blanc semi-opaque
- Diffusion élevée pour créer une éclairage régulier
- Diffusant sur les deux surfaces

Le Verre Diffusant Blanc est un diffuseur blanc semi-opaque conçu pour créer des profils d'illumination uniformes. Contrairement aux autres matériaux, qui basent leurs propriétés diffusantes sur une couche ou un procédé de lamination, le Verre Diffusant Blanc est un matériau diffusant solide qui peut être utilisé dans n'importe quelle orientation. Comme les surfaces sont polies, la lumière réfléchie sera quelque peu spéculaire, tandis que la lumière transmise sera quasi lambertienne. Le Verre Diffusant Blanc est idéal pour créer une illumination uniforme comme atténuateur ou comme écran de visualisation.

Informations techniques

