



[Afficher tous les 36 produits de la même famille.](#)

Rouleau de Film Maxi Black Adhésif à Dégazage Faible, 50 m x 200 mm

See More by [Acktar](#)



Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls



Stock **#17-457** [CONTACT](#)

-

1

+

€7.540⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€7.540,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
	Numéro de Modèle:
MXB-20x5000-3	
	Type:
Low Outgassing Adhesive	
	Dimensions (cm):
20 x 5000	

Remarque:

Typical Adhesive Outgassing Performance: 0.85%
TML, 0% VCM per ASTM E595-77/84/90

Propriétés physiques et mécaniques	
Dimensions (mm):	200 x 50000
Épaisseur de la Feuille (µm):	75
Épaisseur de l'Adhésif (µm):	60

Propriétés optiques	
Traitement:	MaxiBlack™
Épaisseur du Traitement (µm):	4 - 6
Gamme de Longueur d'Onde (µm):	0.3 - 5

Environnement & durabilité	
Température d'Utilisation (°C):	-40 to +150
Résistance à l'Abrasion:	Moderate
Résistance à l'Humidité:	MIL-C-48497A

Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	Conforme
Certificate of Conformance:	Visionner
Reach 247:	Conforme

Description produit

- Grands formats de rouleaux de 25 m pour les applications en volume
- Traitements MaxiBlack™, Metal Velvet™ ou Spectral Black™
- Options standard, à dégazage faible et sans adhésifs
- Également disponibles : [Étiquettes découpées](#) et [petits formats](#)

Les Rouleaux de Feuilles et Films d’Absorption de Lumière Acktar sont dotés de traitements absorbant la lumière MaxiBlack™, Metal Velvet™ et Spectral Black™ sur de grands rouleaux de 25 m. Les traitements noirs d’Acktar sont utilisés dans les applications optiques pour réduire la lumière parasite, améliorer le rapport signal/bruit et éliminer les réflexions indésirables. Ces traitements entièrement inorganiques présentent des performances à large bande, de l’UV à l’IR, une large gamme de températures de fonctionnement, une grande stabilité aux vibrations et un faible dégazage. Les Rouleaux de Feuilles et Films d’Absorption de Lumière Acktar sont idéaux pour les applications de volume dans l’aérospatiale, l’automobile, la défense et la télédétection où de grandes surfaces doivent être noircies.

Remarque : Veuillez nous contacter pour des rouleaux plus longs de Feuilles et Films d’Absorption de Lumière Acktar.

Les Rouleaux de Feuilles et Films d’Absorption de Lumière Acktar sont proposés en Métal Velvet (traitement diffus sur aluminium), Spectral Black (traitement semi-spéculaire sur aluminium) ou MaxiBlack™ (traitement diffus sur polyimide). Metal Velvet offre une meilleure absorption de la lumière tandis que Spectral Black est plus durable. Maxiblack, en plus d’être durable et flexible, est non conducteur et peut être utilisé dans des applications qui nécessitent des matériaux absorbant la lumière sans conductivité électrique.

Informations techniques

