

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Miroir Raie Laser 2000 nm, AOI 45°, 50,8 mm de dia., 9,53 mm d'épaisseur



2µm Laser Line Mirrors

Stock **#27-567 3 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €555⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€555,00 prix unitaire
Qté 6-25	€444,00 prix unitaire
Qté 26-49	€416,25 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Laser Mrror **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

9.53 ± 0.20 **Épaisseur (mm):**

Diamètre (mm):

50.80 +0.00/-0.10

90 **Ouverture Utile (%):**

Commercial Polish **Surface Arrière:**

<3 **Parallélisme (arcmin):**

Propriétés optiques

Fused Silica (Corning 7980) **Substrat:** □

10-5 **Qualité de Surface:**

Laser Mirror (1900-2200nm) **Traitement:**

1900 - 2200 **Gamme de Longueur d'Onde (nm):**

M10 **Planéité de Surface (P-V):**

Spécification du Traitement:

R_{abs} 99.80% @ 2000nm @ 45° AOI

R_{avg} 99.5% @ 1900 - 2200nm @ 45° AOI

Conformité réglementaire

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

Description produit

- >99,8% de réflectivité à 2 µm
- Réflectivité moyenne 99,5% dans la gamme de 1900 à 2200 nm
- Seuil de dommage laser élevé
- Une grande variété d'options de Miroirs Raie Laser

Les Miroirs Raie Laser 2 µm TECHSPEC® sont conçus avec une réflectivité absolue >99,8% à 2 µm à un angle d'incidence de 45°. Ces miroirs sont fabriqués à partir de silice fondue de haute qualité et sont conçus pour être utilisés avec des sources laser de haute puissance. Disponibles dans les dimensions standard de 12,7, 25,4 et 50,8 mm, ces miroirs peuvent être facilement intégrés dans les systèmes laser existants. Les Miroirs Raie Laser 2 µm TECHSPEC® présentent une planéité de surface de M10 et une qualité de surface de 10-5 pour garantir une diffusion réduite dans les applications laser sensibles. Ces miroirs sont idéaux pour des applications telles que la chirurgie médicale, la dermatologie, la vélocimétrie laser à effet Doppler (LDV) et la télédétection.