

[Afficher tous les 39 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Plan Étalon $\lambda/20$ en Silice Fondue, 203,2 mm de Dia.



Stock **#49-048-000** 14 In Stock

-

1

+

€5.310⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-2	€5.310,00 prix unitaire
Qté 3-5	€4.720,00 prix unitaire
Qté 6-9	€4.445,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Interferometry Window

Type:

Includes a certificate of calibration.

Remarque:

Propriétés physiques et mécaniques	
182.90	Ouverture Utile CA (mm):
8.00 +0.00/-0.04	Diamètre (pouces):
203.20 +0.00/-1.00	Diamètre (mm):
1.50 ±0.10	Épaisseur (pouces):
38.10 ±2.5	Épaisseur (mm):
≤3	Parallélisme (arcmin):
Protective as needed	Biseau:
Single Surface	Construction:
Fine Ground	Bords:
0.16	Rapport de Poisson:
73	Module d'Élasticité de Young (GPa):
522.00	Dureté de Knoop (kg/mm²):

Propriétés optiques	
Uncoated	Traitement:
Clear	Couleur:
Fused Silica	Substrat: 
1.458	Indice de Réfraction (n _d):
60-40	Qualité de Surface:
67.8	Nombre d'Abbe (v _d):
200 - 2200	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
λ/20	Planéité de Surface (P-V):

Propriétés des matériaux	
2.20	Densité (g/cm³):
0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)	Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 ⁻⁶ /°C):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 211:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Diamètres de ½" à 14" disponibles
- Chaque plan optique λ/20 de 75 mm ou plus Inclut un certificat de calibration
- Disponibles avec les traitements métalliques standards: [Miroirs λ/10 et λ/20](#)

Les Plans Étalons, Surface Unique TECHSPEC® sont utilisés comme référence (lame référence) contre la planéité d'une surface inconnue. Chaque pièce est polie avec grande précision par nos opticiens et testés sur un interféromètre Zygo pour assurer la planéité de surface. Les surfaces secondaires de ces optiques sont polies à la qualité d'une fenêtre pour visionner les motifs d'interférence. Chaque Plan Étalon, Surface Unique TECHSPEC® inclut un coffret de rangement résistant pour une protection permanente. Les Plans Optiques λ/20 de diamètre de 75 mm ou plus incluent en plus un certificat de calibration.